

Switch KVM USB-C 2 ports - 4K 60Hz HDMI - Mini- commutateur KVM HDMI UHD compact à 2 ports avec Câbles USB Types C - Auto-alimenté - MacBook iPad Pro ThinkPad IdeaPad EliteBook

N° de produit: SV211HDUC



Ce commutateur KVM USB-C™ à 2 ports vous permet de basculer facilement entre deux ordinateurs de bureau ou portables USB Type-C ou Thunderbolt™ 3 à l'aide d'un clavier, d'un écran HDMI® et d'une souris.

Grâce à l'utilisation de l'USB-C avec le DP Alt Mode, ce commutateur KVM compact ne nécessite qu'un seul câble connecté à chacun de vos ordinateurs, ce qui garantit un encombrement réduit avec des besoins de câblage limités. Tous les câbles nécessaires à la connexion de vos ordinateurs sont inclus, pour une installation simplifiée dès la sortie de l'emballage.

Pour une utilisation facile, le commutateur KVM est doté d'un seul bouton qui permet de basculer entre les ordinateurs connectés.

Le Switch KVM USB-C prend en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K (3840x2160) à 60 Hz et peut facilement gérer un grand écran HDMI 2.0 pour une zone d'affichage maximale.

En plus de la conception USB-C qui garantit un câblage minimal, le KVM est auto alimenté par bus, ce qui réduit davantage l'encombrement en évitant d'avoir à utiliser un adaptateur secteur volumineux. Léger et compact, ce mini-commutateur KVM est facile à déployer et idéal pour les employés mobiles/en bureau partagé. En home office le commutateur KVM est idéal pour facilement switcher entre votre ordinateur privé et professionnel.

Le KVM est indépendant du système d'exploitation et prend en charge tous les systèmes, y compris Windows, Linux, macOS, iPadOS (Apple iPad Pro) et Android. StarTech.com a rigoureusement testé ce produit pour garantir sa compatibilité avec toutes les marques d'appareils les plus répandues telles que Dell, HP, Apple et Lenovo.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Imagerie médicale haute résolution
- Contrôle du serveur d'affichage numérique
- Personnel mobile ou en bureau partagé

## Spécifications techniques

- **COMPACT** : le switch KVM USB C compact permet de basculer facilement entre 2 ordinateurs de bureau/ordinateurs portables USB Type-C ou Thunderbolt 3 à l'aide d'un clavier, d'un écran et d'une souris ; indépendant du système d'exploitation et compatible avec l'Apple iPad Pro
- **KVM USB-C 2 PORTS** : UHD 4K 60 Hz | 3840 x 2160 | Sortie HDMI 2.0 | Commutation par bouton-poussoir | USB auto-alimenté | Indépendant du système d'exploitation | Fonctionne avec les ports Thunderbolt 3 | Câbles inclus
- **PORTABLE** : la fonction USB auto-alimenté réduit l'encombrement en évitant l'utilisation d'un adaptateur secteur, tandis que le petit format léger rend le mini-commutateur KVM facile à transporter pour les employés mobiles/en bureau partagé
- **PRÊT À L'EMPLOI** : les câbles USB-C pour ordinateurs hôtes sont inclus avec le commutateur KVM à 2 ports, ce qui facilite le déploiement de la solution dès la sortie de l'emballage ; fonctionne avec les marques les plus populaires comme Dell, HP, Apple et Lenovo
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM** : StarTech.com offre une garantie de 2 ans et une assistance technique multilingue gratuite à vie 24 h/24, 5 j/7 basée en Amérique du Nord sur ce commutateur KVM 2 ports

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui

Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB-C
Type de vidéo du PC	USB-C (DP Alt-Mode)
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
ID du chipset	Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S
Mode cascade	Non

---

#### Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 2.0
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Non
Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir
MTBF	50 000 heures

---

#### Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) 1 - HDMI (19 broches)
Connecteurs hôte	2 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Vos ports USB-C doivent prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec ce commutateur KVM
---	---

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Affichage fonctionnel 2 - Sélection du port ou hôte actif
----------------------	--

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C ~ 35°C
Température de stockage	-20°C ~ 50°C
Humidité	HR de 20 % ~ HR de 80 %

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	5.5 in [14.0 cm]
Largeur du produit	2.8 in [7.2 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	11.2 oz [318.0 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.0 in [17.7 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	3.4 in [8.6 cm]
Poids brut	15.5 oz [438.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
	2 - Câbles USB-C [1 m]
	1 - Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis