

2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung

Produkt-ID: SV211USB



Mit dem 2-Port-VGA-Kabel-KVM-Switch SV211USB können Sie zwei VGA-, USB-fähige PCs mit einem einzigen Monitor, einer Tastatur und einer Maus steuern.

Dieser VGA USB-KVM-Switch ist kompakt und verfügt über integrierte KVM-Kabel, die direkt an Ihre Systeme angeschlossen werden können, damit Sie Ihren Schreibtisch gestalten können ohne wertvollen Arbeitsplatz zu verlieren. Zudem ist der KVM USB-betrieben, sodass kein externes Netzteil und keine Steckdose benötigt werden.

Dieser VGA-KVM-Switch bietet Unterstützung für Auflösungen von bis zu 2048x1536, sodass ein hochauflösendes VGA-Display betrieben werden kann. Für einen einfachen Wechsel zwischen angeschlossenen Systemen verfügt der KVM über eine praktische Drucktastenfernbedienung an einem 1,5 m langen Kabel ebenso wie Unterstützung für Tastaturkürzel und PC- oder Mac®-kompatible Wechselsoftware.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der für zwei Monitore, Tastaturen und Mäuse benötigte Schreibtischplatz eingespart wird.
- Perfekt für die gemeinsame Nutzung von Computern und angeschlossenen Peripheriegeräten daheim

oder im Heimbüro

- Höhere Produktivität im Büro dank doppelter Systemsteuerung für einzelne Workstations.

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1536
- Wechsel zwischen PCs per Drucktaste, Hotkeys oder Wechselsoftware (im Lieferumfang)
- Platzsparendes Design, minimaler Platzbedarf
- Integrierte KVM-Kabel und Remote-Switch
- Wechselsoftware unterstützt PC- und Mac®-Plattformen
- Stromversorgung über USB - kein externes Netzteil erforderlich
- Unterstützt Hot-Plugging
- Remote-Switch an 1,5 m langem Kabel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
----------------------------------	------



IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und Software

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.x (getestet bis 10.9), 9.x
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	OS-Kompatibilität bezieht sich nur auf die KVM-Software - der KVM selbst kann ohne Software auf jeder Plattform verwendet werden
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	PC-Auswahlanzeige
--------------	-------------------

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften



Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	33.5 in [85 cm]
Produktlänge	3.5 in [88 mm]
Produktbreite	2.6 in [66 mm]
Produkthöhe	0.9 in [23 mm]
Produktgewicht	11.3 oz [321 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	15.4 oz [435 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	KVM Switch
	Software-CD
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

