

USB DVI KVM Switch Kabel mit Audio - 2 Port Desktop Umschalter - 1920x1200

Produkt-ID: SV215MICDVIA



Mit dem 2-Port-USB-DVI-Kabel-KVM-Switch SV215MICDVIA mit Audio können Sie 2 Computer über ein einziges KVM-Peripherieset (Tastatur, Video, Maus) steuern. Der Switch bietet Auflösungen von bis zu 1920 x 1200. Dieser Kabel-KVM-Switch bietet alle für eine KVM-Komplettlösung erforderliche Kabel und Anschlüsse. Zudem bietet der Switch unabhängiges Audio/Mikrofon-Switching, um selbst beim Wechsel zwischen Computern ununterbrochenen Sound zu gewährleisten. Dieser USB KVM-Switch mit umfassender Kompatibilität kann an Mac-, Linux- oder PC-basierte Computer angeschlossen werden und ist somit eine praktische Lösung für die meisten Betriebssysteme. Zudem ist dank des platzsparenden "KVM-am-Kabel"-Designs kein Platz auf dem Schreibtisch für die Installation erforderlich. So ist der Switch eine ideale Wahl für die meisten Anwendungen, einschließlich SOHO (kleine Büros oder Heimbüros, engl. Small or Home Offices), Spielecomputer, Workstation zur Multimedia-Produktion usw. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Steuern Sie mehrere Desktops, Workstation oder Server, für die volle Multimedia-Unterstützung erforderlich ist.
- Ideal für Grafik- und Multimedia-Designer, Techniker sowie CAD/CAM-Anwendungen mit Bedarf für hochauflösende Displays
- Gemeinsame Verwendung von Computern und angeschlossenen Peripheriegeräten in Heim-, Kleinbüro- oder Multimedia-Umgebungen.

- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der für mehrere Monitore, Tastaturen und Mäuse benötigte Schreibtischplatz eingespart wird und Fernzugriff möglich ist.

Merkmale

- Mikrokabel-KVM-Design mit allen erforderlichen Kabeln
- Betriebssystemunabhängig - Weder Software noch Treiber erforderlich
- Mit Remote-Auswahlschalter und Unterstützung der Computerauswahl durch Tastenkombinationen
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200.
- Hot Plug - Hinzufügen oder Entfernen von Computern ohne Neustart
- LED-Anzeigen zur einfachen Überwachung des Status
- Entspricht den Spezifikationen von USB 2.0/1.1
- HDCP-konform

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DVI
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Ja - Single Link



IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellta- stung

Steckverbind- er

Konsolen-Schnittstelle (n)	DVI-D (19-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Hostanschlüsse	DVI-D (19-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Ein Hostkabel ist 1,1 m und das andere 60 cm lang. Remote-Auswahl ist 1,7 m lang
---------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische



Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktgewicht	21.9 oz [620 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	3.4 in [86 mm]
Package Height	6.1 in [15.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	25.4 oz [720 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Integrierter 2-Port-KVM
	Remote-Auswahlschalter
	Handbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

