

2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter mit Audio

Produkt-ID: SV215MICUSBA



Dieser 2-Port-USB-VGA-Kabel-KVM-Switch mit Audio SV215MICUSBA bietet eine Lösung mit hoher Auflösung (bis zu 2048 x 1536) zum Zugreifen auf und Steuern von zwei Desktop-Computern über einen einzigen KVM-Satz (Tastatur, Video, Maus). Dieser KVM-Switch in Kabelbauweise ist eine Komplettlösung mit allen Kabeln und Verbindungen, die zur gemeinsamen Nutzung eines Monitors, einer Tastatur und einer Maus ebenso wie Lautsprechern durch zwei Computer benötigt werden. Zudem bietet der Switch unabhängiges Audio/Mikrofon-Switching, um selbst beim Wechsel zwischen Computern ein ununterbrochenes Audioerlebnis zu gewährleisten. Der SV215MICUSBA ist kompatibel mit Mac, Linux oder PC und die perfekte Ergänzung für eine Reihe von Umgebungen. Aufgrund des platzsparenden KVM-Kabeldesigns ist für die Installation kein Schreibtischplatz erforderlich. Somit ist dieser Switch die ideale Lösung für die meisten Umgebungen, einschließlich SOHO (Kleinbüros oder Heimbüros), Spielecomputer, Multimedia-Workstations usw. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Hervorragend geeignet für Desktops, Einzelarbeitsplätze und Server, für die volle Multimedia-Unterstützung erforderlich ist
- Ideal für Grafik- und Multimedia-Designer, Techniker sowie CAD/CAM-Anwendungen mit Bedarf für hochauflösende Displays
- Gemeinsame Verwendung von Computern und angeschlossenen Peripheriegeräten in Heim-, Kleinbüro- oder Multimedia-Umgebungen

Merkmale

- Vollständiges Mikrodesign spart Platz und Geld
- Kompatibel mit allen Betriebssystemen mit USB-Unterstützung
- Computerauswahl durch Remote-Wähler und Tastenkombinationen
- Entwickelt für Anwendung mit hoher Auflösung: Analoge Auflösung von 2048 x 1536 mit DDC2B
- Hot Plug-fähig - Hinzufügen oder Entfernen von Computern ohne Herunterfahren
- LED-Anzeigen zur einfachen Überwachung des Status
- Entspricht den Spezifikationen von USB 2.0/1.1

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnelltastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja



Max. Analogauflösungen	2048x1536
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten

Steckverbindungen

Konsolen-Schnittstelle (n)	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Ein Hostkabel ist 1,1 m und das andere 60 cm lang. Remote-Auswahl-Kabel ist 1,7 m lang
---------	--

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	31.9 in [81 cm]
Produktbreite	27.2 in [69 cm]
Produkthöhe	10.2 in [26 cm]
Produktgewicht	14.1 oz [400 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	3.4 in [86 mm]
Package Height	6.1 in [15.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	19.8 oz [560 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Integrierter 2-Port-KVM
	Handbuch
	Remote-Auswahlschalter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

