

## Câble Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB et Audio - Switch KVM - 2048x1536

N° de produit: SV215MICUSBA



Le commutateur KVM SV215MICUSBA à câble 2 ports VGA USB avec audio constitue une solution de haute résolution (jusqu'à 2048x1536) pour contrôler deux ordinateurs de bureau à partir d'un seul ensemble de périphériques KVM (clavier, vidéo, souris). Cette solution complète inclut tous les câbles et toutes les connexions nécessaires pour partager un écran, un clavier et une souris, ainsi que des haut-parleurs, entre deux ordinateurs. De plus, ce commutateur comporte une commutation audio/microphone indépendante garantissant un son ininterrompu, même lors de la commutation entre ordinateurs. Compatible avec des ordinateurs Mac, Linux et PC, le câble SV215MICUSBA est l'ajout parfait à un vaste éventail d'environnement. Grâce à sa conception compacte « KVM à câble unique », aucun espace sur le bureau n'est nécessaire pour l'installation, ce qui en fait un choix idéal pour la plupart des environnements, incluant des réseaux privés ou de petites entreprises, de jeu, des postes de travail de production multimédia, et plus encore.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Idéal pour les ordinateurs de bureau, les postes de travail ou les serveurs qui nécessitent une prise en charge multimédia intégrale

- Idéal pour les concepteurs graphiques, les ingénieurs, les concepteurs multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM, dans lesquelles des unités d'affichage à haute résolution sont requises
- Partage des ordinateurs et des périphériques reliés dans l'environnement domicile/réseaux privés ou de petites entreprises/multimédia

## Spécifications techniques

- La conception micro intégrée permet d'économiser temps et argent.
- Compatible avec tous les systèmes d'exploitation pris en charge par USB
- Conçu pour les applications haute résolution : résolution analogique 2048x1536 avec DDC2B
- Sélection d'ordinateur par commutateur de sélection à distance et raccourcis clavier
- Branchement à chaud - ajout ou retrait d'ordinateurs sans avoir à mettre les ordinateurs hors tension
- Indicateurs de statut à DEL pour une surveillance de statut facile
- Compatible avec la spécification USB 2.0/1.1

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

---

### Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions analogiques max.	2048x1536
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier

---

#### Connecteur(s)

Interface(s) console	4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteurs hôte	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Un câble hôte mesure 1,1 m de long, l'autre 60 cm. Le câble du sélecteur distant mesure 1,7 m.
----------	--

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	31.9 in [81.0 cm]

Largeur du produit	27.2 in [69.0 cm]
Hauteur du produit	10.2 in [26.0 cm]
Poids du produit	14.1 oz [400.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	3.4 in [8.6 cm]
Package Height	6.1 in [15.5 cm]
Poids brut	1.2 lb [0.6 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - KVM 2 ports intégré
	1 - Sélection à distance
	1 - Manuel

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis