Switch KVM cavo VGA USB 2 porte con audio

ID prodotto: SV215MICUSBA

Il cavo switch KVM USB VGA con audio 2 porte SV215MICUSBA offre una soluzione ad alta risoluzione (fino a 2048 x 1536) per l'accesso e il controllo di due computer desktop da un singolo set di periferiche KVM (Keyboard, Video, Mouse).

Questo switch KVM a cavo è una soluzione completa che comprende tutti i cavi e i collegamenti necessari per la condivisione di monitor, tastiera e mouse e degli altoparlanti tra due computer. Inoltre, lo switch offre una commutazione indipendente audio/microfono per assicurare un suono costante, anche durante il passaggio tra computer.

Compatibile con computer Mac, Linux o PC, SV215MICUSBA è la soluzione perfetta per aggiungere una vasta gamma di ambienti e, grazie al suo design salva spazio "KVM tutto in un cavo", non è richiesto spazio per l'installazione: una scelta ideale per la maggior parte degli ambienti, compresi SOHO (uffici domestici o di piccole dimensioni), gioco, workstation di produzione multimediale e molto altro.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

• Ideale per desktop, workstation o server che richiedono supporto multimediale completo

• Ideale per designer grafici, ingegneri, designer multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM, dove sono richieste unità di visualizzazione ad alta risoluzione

• Per la condivisione di computer e periferiche annesse in ambienti privati/SOHO/multimediali

## Caratteristiche

• Il design micro completo consente di risparmiare spazio e denaro

• Compatibile con tutti i sistemi operativi che supportano USB

• Progettato per applicazioni ad alta risoluzione: risoluzione analogica 2048 x 1536 con DDC2B

• Selezione dei computer tramite selezionatore remoto e scelte rapide da tastiera

• Funzione hot plug, per aggiungere o rimuovere computer senza interruzioni dei computer

• Indicatori LED per un semplice monitoraggio dello stato

• Conforme a specifiche USB 2.0/1.1

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Norme di garanzia | 2 Years |
| | Audio | Sì |
| | Porte KVM | 2 |
| | Interfaccia PC | USB |
| | Tipo video PC | VGA |
| | Multimonitor | 1 |
| | Montaggio a rack | No |
| | Cavi inclusi | Sì |
| | Collegamento a margherita | No |
| Prestazioni | | |
| | Supporto OSD e tasti di scelta rapida | No |

| | | |
|---|---|---|
| | Supporto DVI | No |
| | Controllo IP | No |
| | Hot-Key Selection | Sì |
| | Risoluzioni analogiche massime | 2048x1536 |
| | Numero massimo di utenti | 1 |
| | Supporto selezione porte | Pulsante e tasti di scelta rapida |
| Connettore/i | | |
| | Interfacce console | 4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) |
| | | 4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) |
| | | 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) |
| | Connettori host | 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) |
| | | 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) |
| | | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) |
| Software | | |
| | Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |
| Note/requisiti speciali | | |
| | Nota | Un cavo host ha una lunghezza di 1,1 m, l'altro di 60 cm. Il cavo del selezionatore remoto ha una lunghezza di 1,7 m. |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero |
| | Tipo enclosure | Plastica |
| | Lunghezza prodotto | 31.9 in [81.0 cm] |
| | Larghezza prodotto | 27.2 in [69.0 cm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Altezza prodotto | 10.2 in [26.0 cm] |
| | Peso prodotto | 14.1 oz [400.0 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Package Length | 9.8 in [24.8 cm] |
| | Package Width | 3.4 in [8.6 cm] |
| | Package Height | 6.1 in [15.5 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 1.2 lb [0.6 kg] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - KVM integrato a 2 porte |
| | | 1 - Selezionatore remoto |
| | | 1 - Manuale |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.