

Switch KVM cavo VGA USB 2 porte con audio

ID prodotto: SV215MICUSBA



Il cavo switch KVM USB VGA con audio 2 porte SV215MICUSBA offre una soluzione ad alta risoluzione (fino a 2048 x 1536) per l'accesso e il controllo di due computer desktop da un singolo set di periferiche KVM (Keyboard, Video, Mouse).

Questo switch KVM a cavo è una soluzione completa che comprende tutti i cavi e i collegamenti necessari per la condivisione di monitor, tastiera e mouse e degli altoparlanti tra due computer. Inoltre, lo switch offre una commutazione indipendente audio/microfono per assicurare un suono costante, anche durante il passaggio tra computer.

Compatibile con computer Mac, Linux o PC, SV215MICUSBA è la soluzione perfetta per aggiungere una vasta gamma di ambienti e, grazie al suo design salva spazio "KVM tutto in un cavo", non è richiesto spazio per l'installazione: una scelta ideale per la maggior parte degli ambienti, compresi SOHO (uffici domestici o di piccole dimensioni), gioco, workstation di produzione multimediale e molto altro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per desktop, workstation o server che richiedono supporto multimediale completo
- Ideale per designer grafici, ingegneri, designer multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM, dove sono richieste unità di visualizzazione ad alta risoluzione
- Per la condivisione di computer e periferiche annesse in ambienti privati/SOHO/multimediali

Caratteristiche

- Il design micro completo consente di risparmiare spazio e denaro
- Compatibile con tutti i sistemi operativi che supportano USB
- Progettato per applicazioni ad alta risoluzione: risoluzione analogica 2048 x 1536 con DDC2B
- Selezione dei computer tramite selezionatore remoto e scelte rapide da tastiera
- Funzione hot plug, per aggiungere o rimuovere computer senza interruzioni dei computer
- Indicatori LED per un semplice monitoraggio dello stato
- Conforme a specifiche USB 2.0/1.1

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
---------------------------------------	----

	Supporto DVI	No
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1536
	Numero massimo di utenti	1
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i	Interfacce console	4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Connettori host	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali	Nota	Un cavo host ha una lunghezza di 1,1 m, l'altro di 60 cm. Il cavo del selezionatore remoto ha una lunghezza di 1,7 m.
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	31.9 in [81.0 cm]
	Larghezza prodotto	27.2 in [69.0 cm]

Altezza prodotto	10.2 in [26.0 cm]
Peso prodotto	14.1 oz [400.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	3.4 in [8.6 cm]
Package Height	6.1 in [15.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 lb [0.6 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - KVM integrato a 2 porte
	1 - Selezionatore remoto
	1 - Manuale

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.