

VGA USB-kabel med KVM-switch, 2 portar och audio

Produkt ID: SV215MICUSBA



SV215MICUSBA USB VGA-kabeln med 2 portar och KVM-switch med ljud ger högupplösning (upp till 2048 x 1536) och ger tillgång och kontroll över två stationära datorer från en KVM-kringutrustningssats (tangentbord, video, mus).

KVM-switchen i kabelstil är en komplett lösning som innehåller alla kablar och kontakter som krävs för att dela på en bildskärm, tangentbord och mus, så väl som högtalare, mellan två datorer. Switchen har dessutom oberoende växling mellan ljud/mikrofon för att säkerställa en smidig ljudupplevelse även när man växlar mellan datorer.

Den är kompatibel med Mac, Linux och PC-baserade datorer. SV215MICUSBA är ett perfekt tillägg i flera olika miljöer på grund av att dess platsbesparande "KVM-på-en-kabel"-design, man behöver inte utrymme på skrivbordet för att installera den. Det är ett perfekt val för de flesta platser som i hemmakontor och i små utrymmen, för spel, multimedia produktioner, arbetsstationer m.m.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Passar stationära datorer, arbetsstationer och servrar som kräver fullständigt multimedia-stöd
- Idealisk för grafiska formgivare, ingenjörer, multimediadesigners och industrier som använder CAD/CAM samt där skärmar med hög upplösning behövs
- Dela datorer och ansluten kringutrustning hemma/på småkontors/i multimedia-miljöer

Funktioner

- Microdesignen sparar både plats och pengar
- Kompatibel med alla USB-kompatibla operativsystem
- Utformad för högupplösta tillämpningar: 2048 x 1536 analog upplösning med DDC2B
- Välj dator med fjärrmkopplare och genvägar på tangentbordet
- Funktion för hot-plug - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av datorerna
- LED-indikatorer ger enkel statuskontroll
- Kompatibel med specifikationerna för USB 2.0/1.1

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
--	-----

	DVI-stöd	Nej
	IP-kontroll	Nej
	Hot-Key Selection	Ja
	Maximal analog upplösning	2048x1536
	Maximalt antal användare	1
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	4 - 3.5 mm minijack (3-polig) 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Värdkontakter	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	En värdkabel är 1,1 meter lång, den andra är 60 centimeter. Fjärrvalskabeln är 1,7 meter lång
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	31.9 in [81.0 cm]
	Produktbredd	27.2 in [69.0 cm]
	Produkthöjd	10.2 in [26.0 cm]
	Produktvikt	14.1 oz [400.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	3.4 in [8.6 cm]
Paketets höjd	6.1 in [15.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 lb [0.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Integrerad KVM med 2 portar
	1 - Fjärrremkopplare
	1 - Bruksanvisning

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.