

2 Port Hybrid KVM Switch HDMI + USB-A & USB-C - 4K 60Hz HDMI 2.0 Monitor -
Kompakter Desktop und/oder Laptop HDMI KVM Umschalter - USB Bus Powered -
Thunderbolt 3 Kompatibel

Produkt-ID: SV221HUC4K



Mit diesem USB-C™/USB-A KVM mit 2 Anschlüssen können Sie ganz einfach zwischen zwei USB Typ-C oder Thunderbolt™ 3 Desktop- oder Laptop-Computern wechseln, und das mit nur einer Tastatur, einem HDMI Monitor und einer Maus.

Dieser kompakte KVM-Switch nutzt USB-C mit DP Alt-Modus sowie USB-A und HDMI und benötigt nur drei Hostkabelverbindungen. Dies garantiert eine kleine Stellfläche und wenig Verkabelungsaufwand. Alle erforderlichen Kabel für den Anschluss Ihrer Computer sind im Lieferumfang enthalten, um eine problemlose Einrichtung direkt nach dem Auspacken zu gewährleisten.

Für eine einfache Bedienung verfügt der KVM über eine einzige Taste zum Umschalten zwischen den verbundenen Computern.

Der USB-C KVM-Switch unterstützt UHD-Auflösungen von bis zu 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz und kann problemlos ein großes HDMI 2.0-Display betreiben, sodass sich der Anzeigebereich maximieren lässt.

Zusammen mit dem USB-C Design, das einen minimalen Verkabelungsaufwand sicherstellt, ist der KVM Bus-betrieben was das Kabelgewirr weiter reduziert, da kein sperriges Netzteil erforderlich ist. Dank des leichten kleinen Formfaktors ist dieser Mini-KVM-Switch einfach bereitzustellen und ideal für mobile Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit Hotdesk geeignet.

Der KVM ist betriebssystemunabhängig und unterstützt alle Betriebssysteme einschließlich Windows, Linux, macOS, iOS (Apple iPad Pro) und Android. StarTech.com hat dieses Produkt gründlich getestet, um die Kompatibilität mit allen gängigen Gerätemarken wie Dell, HP, Apple und Lenovo sicherzustellen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- HYBRIDER KVM-SWITCH: Ermöglicht das einfache Umschalten zwischen einem USB-C (DP Alt-Modus) Computer/Tablet und einem HDMI + USB-A Desktop/Laptop zur gemeinsamen Nutzung einer Tastatur, einer Maus und eines HDMI-Monitors; verwenden Sie ein praktisches einzelnes USB-C Kabel für Video und Daten für Ihr USB-C/TB3 Gerät
- TECHNISCHE DATEN: HOST-PC 1: 1 x USB-C | Host-PC 2: 1 x HDMI + 1 x USB Micro-B | 4K 60 Hz UHD | 3840 x 2160 | HDMI 2.0-Videoausgang | Tastenwechsel | Bus-betrieben | OS-unabhängig | Funktioniert mit Thunderbolt 3
- MODERNES DESKTOP-DESIGN: USB-C KVM-Switch wird über USB betrieben, um Kabelgewirr zu reduzieren, da kein Netzteil erforderlich ist; durch den leichten kleinen Formfaktor ist der Mini-KVM-Switch für mobile Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit Hotdesk einfach zu transportieren; kompaktes Design
- SOFORT EINSATZBEREIT: Kabel für Hostcomputer sind im Lieferumfang des KVM-Switches mit zwei Ports enthalten (USB-C auf USB-C, USB-A auf Micro-USB-B und HDMI); so erhalten Sie eine einfach zu implementierende Lösung, die sofort einsatzbereit ist; funktioniert mit beliebten Marken wie Dell, HP, Apple iPad Pro/MacBook und Lenovo
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser 2 Port USB-C/USB + HDMI KVM für 2 Jahre unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB & USB-C

PC-Videotyp	USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Chipset-ID	Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnelltastenunterstützung	Nein
Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Nein
Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI - 7.1 Channel Audio
Portauswahlunterstützung	Drucktaste
MTBF	50000 Std.

Steckverbindner

Konsolen-Schnittstelle(2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s))

1 - HDMI

Hostanschlüsse 1 - HDMI

1 - Micro USB B Male

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Ihre USB-C-Ports müssen DisplayPort über USB-C (DP Alt-Modus) unterstützen, damit sie mit diesem KVM-Switch funktionieren
---------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	2 - Port-Auswahl oder aktiver Host
--------------	------------------------------------

Strom

Stromversorgung	Busgespeist
-----------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C ~ 55°C
Lagertemperatur	-20°C ~ 50°C
Feuchtigkeit	20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	2.8 in [7.0 cm]
Produktbreite	5.4 in [13.8 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	8.0 oz [228.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.0 in [12.6 cm]

Paketbreite	7.0 in [17.7 cm]
Pakethöhe	3.4 in [8.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
	1 - USB-C-Kabel (1 m)
	1 - USB-A auf USB-B Kabel (1 m)
	1 - HDMI-Kabel (1 m)
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

