

2ポート デュアルDVI対応USB接続KVMスイッチ

製品ID: SV231DD2DUA



2台のコンピュータで各種周辺機器を共有するUSB接続KVMスイッチ。デュアルDVIビデオ出力に対応する2台のPC間で、モニタ2台、マイク1個、スピーカー1セット、キーボード1台、マウス1個、その他2つのUSB周辺機器を共有します。

このデュアルビューKVMスイッチは、ボタンのタッチひとつでデュアルDVIディスプレイ対応PC2台の間で切り換えを行うと同時に、両方のモニタでプロレベルの画質を保持します。グラフィックスデザイナーやCAD/CAMデザイナー、教育機関、金融機関などで最適なソリューションとなります。本製品には、USBハブポートも内蔵されており、サムドライブ、外付けハードディスク、ウェブカメラといったUSB 2.0周辺機器もシステム間で共有することができます。このため、周辺機器を何度も購入するコストを解消することができます。

ご注意：本KVMスイッチは、DVI-D（デジタル）信号のみに対応しているため、システムが適切に動作するよう、すべてのPC-KVM接続およびKVM-コンソール接続においてDVI-Dケーブルの使用を推奨しています。ケーブルの選定についてご不明な点がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

認証、レポート、互換性



用途

- ・デュアルヘッドビデオカード搭載シングルユーザワークステーションのシステム制御二重化でオフィスでの生産性を向上
- ・コンソール周辺機器（キーボード、マウス、および2台のモニタ）ワンセットで2台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御
- ・金融関連、グラフィックデザイナー、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーション、複数の画面を使用する業界に最適
- ・USB 2.0ハブとマイク/オーディオポート内蔵により2台のコンピュータのマルチメディア機能を制御し、USB周辺機器を共有

製品の特長

- ・ 簡単な切り替えが可能なフロントパネルの押しボタンとホットキー機能
- ・ 最大解像度1920 × 1200 (DVI デジタルの)に対応
- ・ 周辺機器 (サムドライブ、外付けハードディスク、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ
- ・ 音声でポート切り替えを通知
- ・ 別々またはまとめて切り換え可能なオーディオポート
- ・ KVMにモニタ設定を「記憶」させ、切り替え時の手間を軽減するEDID保持
- ・ USBが使えるすべてのオペレーティングシステムに対応 (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど)
- ・ TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のDDC2BエミュレーションとHDCPIに対応
- ・ ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
オーディオ	あり
KVM・ポート	2
PCインターフェース	USB
PCビデオタイプ	DVI
マルチモニター	Yes
ラック取り付け可能	なし
ケーブル同梱	なし
デジチェーン型	なし

性能

OSD &ホットキーサポート	なし
DVIサポート	あり (シングルリンク)
IPコントロール	なし
ホットキー選択	あり
最大デジタル解像度	1920 x 1200
最大ユーザー数	1
ポート選択サポート	プッシュボタン、ホットキー
MTBF	144000 時間

コネクタ	コンソールインターフェース	2 – 3.5mmステレオミニ (3極) 2 – DVI-I [29ピン] 4 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	ホストコネクタ	4 – 3.5mmステレオミニ (3極) 4 – DVI-I [29ピン] 2 – USB B [4ピン]
	ソフトウェア	
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件		
	注意	本KVMスイッチは、DVI-D(デジタル)信号のみに対応しているため、システムが適切に動作するよう、すべてのPC-KVM接続およびKVM-コンソール接続においてDVI-Dケーブルの使用を推奨しています。ケーブルの選定についてご不明な点がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 – 緑 – 電源入 4 – 緑 – オンラインのホスト、赤 – 選択されたホスト
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	0.8A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	1.5A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	18
環境条件		
	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	湿度	90% 相対湿度
物理的特徴		

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	16.3 cm [6.4 in]
製品横	16 cm [6.3 in]
製品高さ	5.7 cm [2.2 in]
製品深さ	100 mm [3.9 in]
製品重量	779 g [27.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	29.5 cm [11.6 in]
パッケージ横	19.6 cm [7.7 in]
パッケージ高さ	7.2 cm [2.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.3 kg [2.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2ポートデュアルDVI KVM
	1 - ゴム足
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。