

2ポートデュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応KVMスイッチ オーディオ対応/USB2.0ハブ付

製品ID: SV231DDVDUA



2台のコンピュータでデュアルモニタ(DVI+VGA)を共有するKVMスイッチ。単一のUSBマウス+キーボードセットで2台のデュアルディスプレイコンピュータを制御するマルチメディアスイッチソリューションです。

高解像度ビデオインターフェース対応の本デュアルビューKVMスイッチは、接続する各コンピュータでVGA(アナログ)ポートとDVI-Iポートを1口づつ提供し、コンピュータ間でオーディオの切り替えも行います。

さまざまな用途に適した本DVI / VGA KVMスイッチは、2ポートUSBハブを内蔵しています。USB 2.0で接続された周辺機器をコンピュータ間で共有することができるため、何台も同じ周辺機器を購入する必要がありません。

コンパクトなデスクトップKVMデザインは小さなワークスペースにも適しており、耐久性に優れたメタル筐体で堅牢なパフォーマンスを提供します。

## 認証、レポート、互換性















## 用途

・VGAとDVI-Dポート両方を搭載したサーバ、デスクトップ、ワークステーションで多様なデュアルモニタ設定を活用

金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使用する環境に最適

・頑丈なメタルデザインで、電磁干渉のある環境での使用に最適



・1台でDVI + VGA、もう1台でVGA + VGAなどの設定が可能(アダプタ使用)

## 製品の特長

- ・前面パネルにあるプッシュボタンまたはキーボードのホットキーを使って直接チャンネル選択および操作
- ·最大解像度1920 x 1200に対応
- ・オーディオを独立/同時に切り替え
- · OS独立型(ドライバやソフトウェアは不要)
- ・プラグアンドプレイ式周辺機器に完全対応
- ・ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単
- ・USBスタイルのキーボードとマウス+2口のUSB周辺機器を2台のコンピュータで共有
- ・コンピュータ切り替えのトーンインジケーター
- ・オートスキャンの実行時間間隔を選択可能
- ・ビデオ強度を調整するリアファンクションキー
- ·HDCP対応
- ・DDC2BエミュレーションとEDIDパススルーに対応し、ディスプレイアダプタがディスプレイ機能に合った解像度を自動設定
- ・デュアルモニタ / フラットパネル ディスプレイ[1 x DVI + 1 x VGA]対応

IPコントロール

ハードウェア		
	保証に関する方針	3 Years
	オーディオ	あり
	KVM·ポート	2
	PCインターフェース	USB
	PCビデオタイプ	DVI+VGA
	マルチモニター	Yes
	ラック取り付け可能	なし
	ケーブル同梱	なし
	デイジーチェーン型	なし
 性能		
	OSD &ホットキーサポート	なし
	DVIサポート	あり(シングルリンク)

なし



ホットキー選択 あり 最大デジタル解像度 1920 x 1200 最大ユーザー数 ポート選択サポート プッシュボタン、ホットキー **MTBF** 64691 時間 コネクタ コンソールインターフェース 2 - 3.5mmステレオミニ(3極) 1 - DVI-I [29ピン] 4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン] ホストコネクタ 4 - 3.5mmステレオミニ(3極) 2 - DVI-I [29ピン] 2 - USB B [4ピン] 2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン] ソフトウェア OS互換性 OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要 特記 / 必要条件 本KVMスイッチは、DVI-D(デジタル)信号のみに対応しているため、システムが適切に動作するよう、すべてのPC-KVM接続およびKVM-コンソール接続においてDVI-Dケーブルの使用を推奨しています。ケーブルの選定についてご不明な点がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 注意 インジケータ LEDインジケータ 1-緑一電源入 2 - 緑- PC検出 2 - 赤- PCインジケーター 電源 電源 付属ACアダプタ 入力電圧 100 - 240 VAC 入力電流 **A8.0** 出力電圧 12 VDC 出力電流 1.5A

センターチップのポラリティポジティブ

プラグタイプ M

消費電力(W) 18

環境条件

動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

保存温度 -20° C to 60° C (-4° F to 140° F)

湿度 80% 相対湿度

物理的特徴

色 ブラック

エンクロージャタイプ スチール

製品縦 16.0 cm [6.3 in]

製品横 10.0 cm [3.9 in]

製品高さ 5.5 cm [2.2 in]

製品深さ 100 mm [3.9 in]

製品重量 0.8 kg [1.7 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 29.4 cm [11.6 in]

パッケージ横 19.8 cm [7.8 in]

パッケージ高さ 7.2 cm [2.8 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 1.3 kg [2.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - 2ポートKVMスイッチ

4 - フットパッド

1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア

1-取扱説明書

<sup>\*</sup> 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。