

2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz

Produkt-ID: SV231DPU34K



Dieser KVM-Switch mit zwei Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit der Steuerung von zwei angeschlossenen Computern.

Der DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz. Er betreibt einen großen Monitor bei voller 4K-Auflösung oder kann mithilfe eines MST-Adapters verschiedene DisplayPort-Multi-Display-Einrichtungen mit insgesamt 4K betreiben, wenn Sie den Sichtbereich maximieren möchten. Der DisplayPort 1.2 KVM-Switch unterstützt digitales Audio (mit Unterstützung von Displays und Quellen) sowie separates 3,5-mm-Stereo-Audio und bietet so vollständige Audio-Kompatibilität.

Der integrierte USB 3.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von zwei Peripheriegeräten (zusätzlich zu Tastatur und Maus) durch die angeschlossenen Computer, als wären sie direkt mit Ihrem Host-Computer verbunden, wodurch die Kosten doppelter Geräte wie Drucker und Scanner entfallen.

Dieser DP KVM-Switch unterstützt Windows; Mac- und Linux-Betriebssysteme sind aber ebenfalls kompatibel.

Mit den Tasten an der Vorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und die automatische Scanfunktion aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein Summton das Umschalten bestätigt.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Der DisplayPort KVM-Switch mit zwei Ports wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Hochauflösende medizinische Bildgebung
- Digital Signage-Serversteuerung mit hoher Auflösung
- Multimedia-Design und -Produktion

Merkmale

- TAA-konform für den Erwerb gemäß Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung
- Erhöht die Produktivität mit Ports für den Anschluss von bis zu 2 HD-Multimedia-Computern
- Hohe Bildqualität mit 4K-Auflösung bei 60 Hz
- Dank integriertem USB 3.0-Hub mit zwei Anschlüssen muss keine zusätzliche Ausrüstung gekauft werden
- Garantiert volle Audio-Kompatibilität mit Unterstützung für digitales und separates 3,5 mm Audio

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB 3.0
PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	1
Mit Kabeln	Nein
Industrienormen	USB 3.0, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	3840x2160 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1024x768, 1280x720 (High-definition 720p), 1920x1080 (High-definition 1080p), 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160 (Ultra HD 4K),
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellasten
MTBF	60000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	DisplayPort (20-polig)
Hostanschlüsse	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	DisplayPort (20-polig)
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Anzeiger

LED-Anzeiger	Grün
--------------	------

Rot

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18 W

Umwelt


Betriebstemperatur	0 ~ 40
Lagertemperatur	-10 ~ 60
Feuchtigkeit	0 % ~ 80 %

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	3.9 in [100.0 mm]
Produktbreite	6.3 in [16.0 cm]
Produkthöhe	1.6 in [40.0 mm]
Produktgewicht	2.3 lb [1.0 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	7.4 in [18.9 cm]



Package Height 3.6 in [91.0 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 2.3 lb [1.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	KVM Switch
	Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Gummifußmatten
	Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

