

2 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0

Produkt-ID: SV231DVGUA2A



Dieser USB-KVM ermöglicht das Verbinden von zwei Computern mit je zwei VGA-Ausgängen zu einer Workstation mit zwei Monitoren. Sie können die Workstation ebenso wie zwei zusätzliche USB-Peripheriegeräte und 3,5-mm-Lautsprecher und Mikrofon zwischen den Computern wechseln.

Dank Unterstützung für zwei VGA-Videoeingänge und zwei verschiedene Computer optimiert dieser KVM-Switch die Produktivität. Sie können nicht nur auf mehrere Computer zugreifen, sondern auch zwei VGA-Monitore an jedem Computer verwenden, um unabhängige Inhalte auf jedes Display zu streamen. So genießen Sie die Freiheit von Multitasking und steigern die Produktivität. Die VGA-Anschlüsse unterstützen Auflösungen von bis zu 1920x1200 für maximalen Bildschirmplatz.

Dieser KVM-Switch ist dank dualen Video und Unterstützung für Tastatur und Maus ebenso wie einem 2-Port-USB-Hub für zusätzliche Peripheriegeräte hervorragend für den Zugriff auf zwei getrennte Systeme über dieselbe Workstation geeignet. Dank Unterstützung für Ihre Workstation und zwei zusätzliche Peripheriegeräte ist dieser KVM hervorragend für die Serversteuerung geeignet und erleichtert den Zugriff auf mehrere Computersysteme.

Dieser 2-Port-KVM gewährleistet eine mühelose Bedienung dank intuitiver Hotkey-Steuerung. Er liefert eine einfache und doch umfassende Lösung zum Wechseln zwischen den angeschlossenen Computern und unterstützt zudem die manuelle Bedienung mithilfe von leicht zugänglichen Tasten an der Vorderseite des Switches.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Steuern Sie zwei Computer mit Dual-Head-Videokarten in jedem Computer von einer einzelnen Workstation, um die Produktivität im Büro zu steigern
- Arbeiten Sie mit Multimediaanwendungen wie Video- und Fotobearbeitung
- Bedienen Sie mehrere Computer in Fertigungsstraßen
- Installation im Serverraum für Zugriff auf mehrere Computer

Merkmale

- Maximale Produktivität dank dualem Display und Zugriff auf mehrere Computer
- Mühelose Bedienung dank Hotkey- und Drucktastenwechsel
- Teilen Sie Ihre USB-Peripheriegeräte mit integriertem 2-Port-USB-Hub
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonkonsolenunterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Ja

KVM-Ports 2

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor 2

Einbaufähig Nein

Mit Kabeln Nein

Reihenschaltung Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200
Unterstützte Auflösungen	up to 1920 x 1200
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellasten
MTBF	72000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Hostanschlüsse	4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	2 - USB B (4-polig)

Anzeiger

LED-Anzeiger	2 - PC-Auswahlanzeigen
	2 - Grün - PC erkannt
	1 - Grün - Stromversorgung
	2 - Rot - PC-Anzeige

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	90% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	6.3 in [15.9 cm]
Produktbreite	4.1 in [10.4 cm]
Produkthöhe	2.2 in [5.7 cm]
Produkttiefe	5.1 in [130 mm]
Produktgewicht	1.7 lb [0.8 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	7.4 in [18.8 cm]
Paketbreite	9.5 in [24.1 cm]
Pakethöhe	3.7 in [9.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.6 lb [1.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Dualer VGA-USB KVM-Switch
	1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.