

2 Port USB DVI KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln

Produkt-ID: SV231DVIUDDM



Mit dem SV231DVIUDDM USB-DVI-KVM-Switch mit 2 Ports können Sie 2 DVI-PCs mit USB-Anschluss über einen einzelnen Peripheriesatz mit High-Definition-DVI-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 steuern.

Die im Lieferumfang enthaltenen KVM-Kabel bieten eine sofort einsatzbereite Lösung, USB Dynamic Device Mapping (DDM) reduziert Schaltverzögerungen und Display Data Channel (DDC) verbessert die allgemeine Kompatibilität mit Ihren angeschlossenen Displays und Eingabegeräten.

Dieser DVI-KVM-Switch hebt KVM-Leistung auf ein völlig neues Niveau, indem er dedizierte Dual-Core-Verarbeitung pro Kanal und innovative USB-DDM-Technologie vereint, mit der Sie schnell und ohne Verzögerung zwischen verbundenen Computern wechseln können. DDM sorgt für einen konstanten Kommunikationskanal zwischen Ihren USB-Peripheriegeräten und angeschlossenen Systemen, sodass Ihre Systeme die Geräte beim Umschalten nicht mehr erneut erkennen müssen.

Zusätzlich zu schnellerem Schalten bietet KVM Full-DDC-Technologie (All-time Display Data Channel), um eine ordnungsgemäße Displayerkennung zwischen verbundenen Systemen zu gewährleisten, eine einfache One-Touch-Taste zur Auswahl von Hotkeys und einen integrierten USB-Hub mit 2 Ports, über den Sie zusätzliche Peripheriegeräte gemeinsam nutzen können.

Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie und lebenslangem kostenlosem technischem Support.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Steuern Sie 2 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen DVI-Monitor
- Verwendung in Call Centers, Helpdesks, Bildung und Heimbüro zur Steuerung von mehreren Systemen
- Ideal für Finanz-/Bankinstitutionen, Grafikdesigner, Multimedia-Anwendungen sowie Industriezweige, die CAD/CAM-Anwendungen verwenden

Merkmale

- USB DDM-Technologie und Dual-Core-design für verzögerungsfreien Wechsel
- Unterstützt HD-Auflösungen bis zu 1920x1200
- Unterstützt DDC-Kopieren und -Emulation auf allen Ports
- Mit zwei 1,8 m KVM-Kabeln (USB/DVI)
- Integrierter 2-Port-USB 2.0-Hub.
- Per Tastendruck auswählbare Hot-Keys und Computerauswahl per Drucktaste an der Vorderseite
- Keine Treiber oder Software erforderlich

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DVI
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstüt	Nein
------------------------------	------

zung	
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	1920x1200
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostanschlüsse	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)
Andere Schnittstelle(n)	RJ-45
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	-------------------------------------------------

Anzeiger

LED-Anzeiger	PC-Auswahlanzeigen
	Hot-Key-Auswahlanzeigen

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4A



Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2.0A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	10

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusety	Stahl
Produktlänge	6.5 in [16.5 cm]
Produktbreite	3.0 in [76 mm]
Produkt	1.7 in [44 mm]
Produktgewicht	18.7 oz [530 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	13.8 in [35 cm]
Package Width	10.0 in [25.4 cm]
Package Height	2.7 in [69 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.0 lb [1.8 kg]

Verpackungshalt



Im Paket enthalten	KVM Switch
	1,8 m USB DVI-D-KVM-Kabel
	Firmwareaufrüstungskabel
	Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

