

2 Port SuperSpeed USB 3.0 HDMI KVM Switch mit Audio und Kabeln

Produkt-ID: SV231HDU3A




Der 2 Port SuperSpeed USB 3.0 HDMI® KVM-Switch mit Audio und Kabeln SV231HDU3A ermöglicht die Steuerung von 2 HDMI-, USB 3.0-fähigen PCs mit einem einzigen Set aus Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten.

Dieser USB 3.0 KVM-Switch bietet einen integrierten 2-Port-Hub, der USB 3.0-Datenraten von bis zu 5 Gbit/s unterstützt und mit USB 2.0 und 1.1/1.0-Geräten abwärts kompatibel ist, sodass eine problemlose Leistung für Ihre USB-Peripheriegeräte gewährleistet ist.

Dieser 2-Port-HDMI-KVM-Switch bietet Unterstützung für hohe Auflösungen (bis zu 1920 x 1200) und kann mit Leichtigkeit große HDMI-Displays betreiben, sodass er hervorragend für Grafikanwendungen geeignet ist, die eine hochauflösende Videoausgabe erfordern.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Steuern Sie zwei HDMI USB-Computer mit einem einzigen Satz von Konsolen-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus und Monitor)
- Ideal für Finanz-/Bankinstitutionen, Grafikdesigner, Multimedia-Anwendungen sowie Industriezweige, die CAD/CAM-Anwendungen verwenden
- Dank des eingebauten USB 3.0-Hubs und der Mikrofon-/Audio-Möglichkeiten haben Benutzer volle Kontrolle über ihre Multimedia-Computer und können Peripheriegeräte zuhause oder im Büro gemeinsam verwenden

Merkmale

- Greifen Sie mit nur einem Satz aus Tastatur, Maus, Monitor oder Audio-Peripheriegeräte auf zwei HDMI®-USB-PCs zu
- Integrierter USB 3.0 (5 Gbit/s)-Hub
- Schnell Tasten und Druck Tasten an der Frontblende für einfache Computerauswahl
- Mit Video-, Audio- und USB-Kabeln
- Konsolenanschlüsse für USB-Tastatur und Maus
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- Keine Software oder Treiber erforderlich.
- Stereo-Audio- und Mikrofonunterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
PC-Videotyp	HDMI
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja

	Reihenschaltung	Nein
Leistung		
	IP-Steuerung	Nein
	Hot-Key Selection	Ja
	Max. Kabellänge	32.8 ft [10 m]
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
	Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo-unterstützt
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
	MTBF	178,422 Hours
Steckverbinder		
	Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		1 - HDMI (19-polig)
		2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	Hostanschlüsse	4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		2 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)
		2 - HDMI (19-polig)
	Andere Schnittstelle(n)	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	2 - PC-Auswahlanzeige
		2 - Hub-Auswahlanzeige
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter

Eingangsspannung	110V-240V AC
Eingangsstrom	0.8 A
Ausgangsspannung	9V DC
Ausgangsstrom	2 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 40°C (4°F to 104°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Kabellänge	4.0 ft [1.2 m]
Produktlänge	6.5 in [16.5 cm]
Produktbreite	3.5 in [8.9 cm]
Produkthöhe	1.8 in [4.6 cm]
Produktgewicht	33.2 oz [940 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.1 in [20.7 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.1 cm]
Pakethöhe	7.1 in [18 cm]

	Versandgewicht (Verpackung)	2.3 lb [1.0 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2-Port-USB 3.0 KVM-Switch 2 - HDMI-Stecker/Stecker-Kabel 2 - USB 3.0 A-B-Kabel 2 - 3,5-mm-Audio/Mikrofonkabel 1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU) 1 - Anleitung
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.