

2 Port Quad Monitor DisplayPort KVM Switch - 4K 60 Hz UHD HDR - DP 1.2 KVM
Umschalter mit USB 3.0 Hub mit 2 Anschlüssen (5 Gbit/s) und 4x USB 2.0 HID
Anschlüsse, Audio - Hotkey - TAA

Produkt-ID: SV231QDPU34K



Dieser KVM-Switch mit zwei Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit der Steuerung von zwei angeschlossenen Computern.

Der DisplayPort KVM-Switch unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz und steuert vier große Monitore mit der vollen 4K-Auflösung. Mit USB-Emulation für schnellere Umschaltzeiten, um Störungen des Arbeitsablaufs zu vermeiden. Mit Unterstützung für digitales Audio (mit unterstützenden Monitoren und Quellen) und separatem 3,5 mm Stereo-Audio bietet der DisplayPort 1.2-KVM-Umschalter vollständige Audio-Kompatibilität.

Der integrierte USB 3.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von zwei Peripheriegeräten (zusätzlich zu Tastatur und Maus) durch die angeschlossenen Computer, als wären sie direkt mit Ihrem Host-Computer verbunden, wodurch die Kosten doppelter Geräte wie Drucker und Scanner entfallen.

Dieser DP KVM-Switch unterstützt Windows; Mac- und Linux-Betriebssysteme sind aber ebenfalls kompatibel.

Mit den Tasten an der Vorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und die automatische Scanfunktion aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein Summton das Umschalten bestätigt.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **EFFIZIENZSTEIGERUNG:** Wechseln Sie zwischen zwei Computern mit vier Monitoren durch USB und DisplayPort Video über eine einzige Tastatur, einen Monitor und eine Maus, indem Sie Tastenkombinationen oder einzelne Tasten verwenden, um zwischen aktiven Computern zu wechseln
- **VIERFACHES 4 K 60 Hz UHD:** DisplayPort Quad Screen KVM Switch unterstützt bis zu 4K bei 60 Hz auf vier Monitoren für Anwendungen wie CAD/CAM, Videobearbeitung und Inhaltserstellung; arbeitet mit großen Marken wie Dell, HP und Lenovo zusammen
- **TECHNISCHE DATEN:** KVM mit 2 Anschlüssen | Vierfach-Display | DisplayPort 1.2 | 3840 x 2160 60 Hz | HDCP 2.2 | HDR Support | USB 3.0 Hub mit zwei Anschlüssen | 4x USB HID | Tastenkombinationen & einzelne Tasten | Betriebssystemunabhängig | Stereo Analog + Digital Audio | DP + USB Konsole
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Der KVM-Switch mit kompaktem und robustem Stahlgehäuse verfügt über große Tasten und einen leicht zugänglichen, integrierten USB 3.0-Anschluss (USB 3.1/3.2 Generation 1) auf der Vorderseite, der für die gemeinsame Nutzung von USB-Geräten zwischen angeschlossenen Computern geeignet ist
- **DER VORTEIL VON STARTECH.COM:** Dieses KVM-Modul ist TAA-konform und StarTech.com bietet eine 2-jährige Garantie sowie einen kostenlosen mehrsprachigen technischen Support, der sich in Nordamerika befindet und rund um die Uhr verfügbar ist

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
PC-Videotyp	DisplayPort

Mehrfach-Monitor	4
Mit Kabeln	Nein
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnelltastenunterstützung	Nein
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	DisplayPort - 5.1 Channel Audio DisplayPort - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	156000 Std.

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	4 - 20 pin DisplayPort Female
	2 - 9 pin USB 3.0 A Female
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	1 - 3.5 mm Audio Female
Hostanschlüsse	8 - 20 pin DisplayPort Female

2 - 9 pin USB 3.0 B Female

2 - 3.5 mm Audio Female

Anzeiger

LED-Anzeiger	2 - Grün (Power/Sync)
	2 - Rot (Ausgewählter Host)

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.0A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	3A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	36W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0~40
Lagertemperatur	-10~60
Feuchtigkeit	0% bis 80%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetype	Stahl
Produktlänge	6.3 in [16.0 cm]
Produktbreite	3.9 in [10.0 cm]
Produkthöhe	3.6 in [9.2 cm]

Produktgewicht 2.2 lb [1.0 kg]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.0 in [25.3 cm]
Paketbreite	7.4 in [18.7 cm]
Pakethöhe	4.0 in [10.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.4 lb [1.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
	1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, NZ)
	4 - Gummifüße
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

