

## Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

N° de produit: SV231QDVIUA



Le commutateur KVM USB DVI Dual-Link SV231QDVIUA 4 écrans et 2 ports permet à deux PC comprenant chacun quatre sorties vidéo DVI de partager des écrans, un microphone et un ensemble de haut-parleurs, un clavier et une souris, ainsi qu'un périphérique USB 2.0 supplémentaire. Il vous permet de commuter instantanément entre deux PC multi DVI avec un seul bouton, tout en conservant une qualité de vidéo professionnelle avec des résolutions pouvant aller jusqu'à 2560 x 1600. Le commutateur DVI 4 écrans est également doté d'un port de hub USB intégré permettant de partager des périphériques USB 2.0, ce qui supprime les coûts engendrés par l'achat de périphériques supplémentaires. REMARQUE : Bien que les modes DVI-I (mode analogique) et DVI-D (numérique uniquement) soient pris en charge par le KVM, les PC source doivent émettre le même type de signal pour assurer une commutation appropriée. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM et le KVM et la console. Veuillez contacter l'assistance technique si vous avez besoin d'aide pour identifier votre source.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Permet de partager quatre écrans, quatre souris, quatre claviers, quatre ensembles de

haut-parleurs, quatre microphones et un périphérique USB entre deux PC

- Application de conception graphique et de production multimédia
- Parfait pour les opérateurs de CAO/FAO qui utilisent des systèmes avec écrans multiples
- Poste de travail pour la finance, la banque et les échanges boursiers avec écrans multiples
- Création d'images médicales haute résolution avec écrans multiples

## Spécifications techniques

- Permet de partager 4 écrans et périphériques entre 2 PC
- Prise en charge allant au-delà des résolutions DVI Dual Link de haute définition sur 4 écrans pouvant atteindre 2560 x 1600
- Commutez des périphériques audio de manière indépendante
- Prend en charge les boutons-poussoirs et les fonctions par touches de raccourci du panneau avant pour la sélection de l'ordinateur
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
- Châssis métallique pour une durabilité à long terme
- Le port hub prend en charge des périphériques USB 2.0 à haute vitesse
- Conformité à la norme HDCP

---

### Matériel

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Politique de garantie        | 3 Years |
| Prise en charge audio        | Oui     |
| Nombre de ports KVM          | 2       |
| Plateformes prises en charge | USB     |
| Type de vidéo du PC          | DVI     |
| Prise en charge écran double | Yes     |
| Montage sur bâti             | Oui     |

Câbles inclus Non

Mode cascade Non

---

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non

Prise en charge DVI Oui - Dual Link

Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Oui

Résolutions numériques max. 2560x1600

Prise en charge grand écran Oui

Nombre max. d'utilisateurs 1

Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier

MTBF 143000 heures

---

Connecteur(s)

Interface(s) console 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)  
4 - DVI-I (29 broches)  
3 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteurs hôte 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)  
8 - DVI-I (29 broches)  
2 - USB B (4 broches)

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

---

Notes spéciales / Configuration

Remarque Bien que les modes DVI-I (mode analogique) et DVI-D (numérique uniquement) soient pris en charge par le KVM, les sources PC doivent émettre le même type de signal pour une commutation appropriée. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM, et entre le KVM et la console. Veuillez contacter l'assistance technique si vous avez besoin d'aide pour identifier votre source.

---

#### Indicateurs

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Indicateurs lumineux | 1 - Vert - Alimentation |
|                      | 2 - Vert - PC en ligne  |
|                      | 2 - Rouge - PC actif    |

---

#### Alimentation

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Source d'alimentation   | Adaptateur secteur inclus |
| Tension d'entrée        | 100 - 240 AC              |
| Courant d'entrée        | 0.8A                      |
| Tension de sortie       | 12V DC                    |
| Courant de sortie       | 1.5A                      |
| Center Tip Polarity     | Positif                   |
| Type de prise           | M                         |
| Consommation électrique | 18                        |

---

#### Conditions environnementales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)   |
| Température de stockage       | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Humidité                      | Humidité relative de 0~80 %   |

---

#### Caractéristiques physiques

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Noir |
|---------|------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Type de boîtier       | Acier             |
| Longueur du produit   | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Largeur du produit    | 17.2 in [43.8 cm] |
| Hauteur du produit    | 1.7 in [4.3 cm]   |
| Profondeur du produit | 7.0 in [177.6 mm] |
| Poids du produit      | 6.6 lb [3.0 kg]   |

---

#### Informations d'emballage

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Quantité par paquet | 1                 |
| Longueur du Paquet  | 23.3 in [59.2 cm] |
| Package Width       | 10.4 in [26.4 cm] |
| Package Height      | 3.4 in [8.6 cm]   |
| Poids brut          | 7.7 lb [3.5 kg]   |

---

#### Contenu du paquet

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - KVM 4 écrans 2 ports  |
|                       | 2 - Ailettes sur racks  |
|                       | 4 - Patins protecteurs  |
|                       | 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU) |
|                       | 1 - Manuel d'instruction  |

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis