

2ポート クアッドデュアルリンクDVIモニター対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器
オーディオ対応/USBハブ搭載

製品ID: SV231QDVIIUA



4画面出力デュアルリンクDVI 対応2ポートUSB

KVMスイッチ。4画面DVIビデオ出力に対応する2台のPCで、モニター、マイクとスピーカー1セット、キーボードとマウス1セットに加え、外付けハードドライブ、USBメモリ、プリンタ、WebカメラなどのUSB 2.0対応周辺機器を共有することができます。

この4画面DVI対応KVMスイッチは、ボタンひとつで2台のマルチDVI

PCを切り替え、同時にすべてのモニターでプロレベルのビデオ品質を維持します(最大解像度 2560 x 1600)。スイッチに内蔵のUSBハブにより、接続するシステムでUSB

2.0周辺機器を追加共有できるため、周辺機器を重複購入するコストを解消します。また、PC間で保存したデータの共有もできる便利なソリューションとなります。

注意: 本KVMスイッチは、DVI-I

(アナログ)とDVI-D(デジタル)両方の信号に対応していますが、すべてのソースPCで同じ信号を出力しないと適切な切り替え動作が行われません。すべてのPC-KVM接続およびKVM-コンソール接続において、可能な限りDVI-Dケーブルを使用されるよう推奨しています。ビデオソースがご不明な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

認証、レポート、互換性



用途

- ・4台のディスプレイ、マウス、キーボード、マイク、その他1件のUSB周辺機器を2台のPC間で切替
- ・グラフィックデザイン、マルチメディア制作に最適

- ・マルチモニタシステムを使用するCAD/CAMオペレータに最適
- ・複数のモニタを使用する金融、株取引ワークステーション
- ・マルチディスプレイによる高解像度医療画像処理

製品の特長

- ・2台のPC間で4台のモニタと周辺機器を切替
- ・4台の各モニタで最大2560x1600の超高解像度、デュアルリンクDVI解像度に対応
- ・オーディオデバイスの独立切替
- ・フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーでコンピュータを選択
- ・OS独立型(ソフトウェア／ドライバ不要)
- ・耐久性に優れたメタル製筐体
- ・High Speed USB 2.0デバイスに対応するハブポート
- ・HDCP対応

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
オーディオ	あり
KVM・ポート	2
PCインターフェース	USB
PCビデオタイプ	DVI
マルチモニター	Yes
ラック取り付け可能	あり
ケーブル同梱	なし
デジチェーン型	なし

性能

OSD &ホットキーサポート	なし
DVIサポート	あり(デュアルリンク)
IPコントロール	なし
ホットキー選択	あり
最大デジタル解像度	2560x1600

	ワイド画面サポート	あり
	最大ユーザー数	1
	ポート選択サポート	プッシュボタン、ホットキー
	MTBF	143000 時間
コネクタ		
	コンソールインターフェース	2 – 3.5mmステレオミニ(3極) 4 – DVI-I [29ピン] 3 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	ホストコネクタ	4 – 3.5mmステレオミニ(3極) 8 – DVI-I [29ピン] 2 – USB B [4ピン]
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件		
	注意	本KVMスイッチは、DVI-I(アナログモード)とDVI-D(デジタルのみ)両方の信号に対応していますが、適切な切り替え動作を行うには、両方のPCで同じ信号を出力する必要があります。すべてのPC-KVM接続およびKVM-コンソール接続において可能な限りDVI-Dケーブルの使用を推奨しています。ビデオソース信号が不明な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 – 緑 – 電源入 2 – 緑 – PCオンライン 2 – 赤 – アクティブPC
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	0.8A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	1.5A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	18

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	0~80%相対湿度

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	0.0 mm [0.0 in]
製品横	43.8 cm [17.2 in]
製品高さ	4.3 cm [1.7 in]
製品深さ	177.6 mm [7.0 in]
製品重量	3.0 kg [6.6 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	59.2 cm [23.3 in]
パッケージ横	26.4 cm [10.4 in]
パッケージ高さ	8.6 cm [3.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	3.5 kg [7.7 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2ポート4画面表示KVM
	2 - ラックマウント用ブラケット
	4 - フットパッド
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。