

Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio

ID del Producto: SV231TDVIUA



El Conmutador KVM USB DVI Triple Monitor de 2 Puertos, SV231TDVIUA posibilita que 2 ordenadores (cada uno con 3 salidas de vídeo DVI) compartan monitores, 1 micrófono y un conjunto de parlantes, 1 teclado y 1 ratón, así como un periférico USB 2.0 adicional como un disco duro externo, pen drive, impresora o cámara web.

El conmutador KVM DVI Triple permite alternar entre dos ordenadores equipados con varias salidas DVI con tan sólo pulsar un botón, y al mismo tiempo mantener una calidad de vídeo de nivel profesional con resoluciones de hasta 2560x1600. El conmutador DVI triple monitor cuenta con un puerto concentrador USB integrado para compartir periféricos USB 2.0 entre los sistemas conectados eliminando el gasto de comprar periféricos por duplicado y ofreciendo la comodidad de intercambiar los datos almacenados entre ordenadores.

El Conmutador KVM para Tres Monitores DVI de 2 Puertos, SV231TDVIUA ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

NOTA: Aunque el conector DVI de este conmutador KVM es DVI-I, el conmutador solo es compatible con fuentes de vídeo DVI-D de un solo enlace (solo digital). Se recomienda, a ser posible, el uso de cables DVI-D en todas las conexiones: entre ordenador y KVM, y entre KVM y consola.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Permite utilizar tres pantallas, un mouse, un teclado, parlantes, micrófono y un periférico USB entre dos PCs
- Aplicaciones de diseño gráfico y producción multimedia
- Excelente para operadores de CAD/CAM que utilizan sistemas de monitores múltiples
- Para estaciones de trabajo de entidades financieras/bancarias y de comercio que requieren monitores múltiples
- De gran utilidad para equipos de imágenes médicas de alta resolución con pantallas múltiples

Características

- Permite intercambiar 3 monitores y periféricos entre 2 PCs
- Soporta resoluciones DVI de alta definición en 3 monitores (hasta 2560x1600 en cada uno)
- Conmutación independiente de los dispositivos de audio
- Botón en el panel frontal y teclas de acceso directo para la selección de ordenadores
- Sistema Operativo independiente – no requiere controladores ni software
- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Puerto concentrador con soporte para dispositivos USB 2.0 de Alta Velocidad
- Compatible con HDCP

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB

Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	Yes
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	Sí
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	62000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	3 - DVI-I (29 pines)
	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conectores del Host	4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	6 - DVI-I (29 pines)

2 - USB B (4 pines)

Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
----------	-------------------	---

Observaciones / Requisitos	Nota	Aunque el conector DVI de este conmutador KVM es DVI-I, el conmutador solo es compatible con fuentes de vídeo DVI-D de un solo enlace (solo digital). Se recomienda, a ser posible, el uso de cables DVI-D en todas las conexiones: entre ordenador y KVM, y entre KVM y consola.
-------------------------------	------	---

Indicadores	Indicadores LED	2 - Naranja - PC Online 2 - Verde - PC Activa
-------------	-----------------	--

Requisitos de Energía	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.8A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	1.5A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	18

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~80%

Características		
-----------------	--	--

Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Ancho del Producto	6.3 in [15.9 cm]
Altura del Producto	2.9 in [7.4 cm]
Profundidad del Producto	3.9 in [100 mm]
Peso del Producto	2.0 lb [0.9 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.4 in [24.0 cm]
Ancho de la Caja	7.3 in [18.6 cm]
Altura de la Caja	3.8 in [9.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - KVM Pantalla Triple 2 Puertos
	4 - Bases de Apoyo
	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.