

Switch commutateur KVM triple affichage DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

N° de produit: SV231TDVIUA



Le commutateur KVM USB DVI trois écrans 2 ports SV231TDVIUA permet à 2 ordinateurs (comprenant chacun 3 sorties vidéo DVI) de partager des écrans, 1 microphone et 1 jeu de haut-parleurs, 1 clavier et 1 souris, ainsi qu'un périphérique USB 2.0 supplémentaire, comme un disque dur, une clé USB, une imprimante ou une webcam.

Le commutateur DVI trois écrans vous permet de basculer entre 2 ordinateurs multi DVI grâce à un seul bouton, tout en conservant une qualité vidéo professionnelle sur tous les écrans avec des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200. Le commutateur trois écrans est également doté d'un port de hub USB intégré permettant de partager des périphériques USB 2.0 entre les systèmes connectés, supprimant ainsi les coûts engendrés par l'achat de périphériques en double et offrant l'avantage de pouvoir partager les données stockées entre les ordinateurs.

Le commutateur KVM DVI trois écrans 2 ports SV231TDVIUA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

REMARQUE : Bien que ce KVM soit doté d'un connecteur DVI-I, il prend uniquement en charge les sources vidéo DVI-D (numérique uniquement) Single Link. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM et le KVM et la console.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Basculez entre les trois écrans, la souris, le clavier, les haut-parleurs, le microphone et un périphérique USB sur deux ordinateurs.

- Application de conception graphique et de production multimédia
- Parfait pour les opérateurs de CAO/FAO qui utilisent des systèmes avec écrans multiples
- Postes de travail avec écrans multiples dans les domaines de la finance, la banque et les échanges boursiers
- Création d'images médicales haute résolution avec écrans multiples

Spécifications techniques

- Permet de partager 3 écrans et périphériques entre 2 PC
- Prise en charge de résolutions DVI haute définition sur 3 écrans pouvant chacun atteindre 1920 x 1200
- Commutez des périphériques audio de manière indépendante
- Prend en charge les fonctions par bouton-poussoir en façade et par touches de raccourci pour la sélection de l'ordinateur
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
- Châssis métallique pour une durabilité à long terme
- Le port hub prend en charge des périphériques USB 2.0 à haute vitesse
- Conformité à la norme HDCP

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DVI
Prise en charge écran double	Yes
Montage sur bâti	Non

Câbles inclus Non

Mode cascade Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non

Prise en charge DVI Oui

Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Oui

Résolutions numériques max. 1920x1200

Prise en charge grand écran Oui

Balayage automatique 3, 8, 15 et 30 secondes

Nombre max. d'utilisateurs 1

Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier

MTBF 62000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
DVI-I (29 broches)
USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteurs hôte Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
DVI-I (29 broches)
USB B (4 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales /
Configuration

Remarque	Bien que ce KVM soit doté d'un connecteur DVI-I, il prend uniquement en charge les sources vidéo DVI-D (numérique uniquement) Single Link. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM et le KVM et la console.
----------	--

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Orange - PC en ligne Vert - PC actif
----------------------	---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier



Largeur du produit	6.3 in [15.9 cm]
Hauteur du produit	2.9 in [74 mm]
Profondeur du produit	3.9 in [100 mm]
Poids du produit	31.8 oz [900 g]

Informations
d'emballage

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Package Height	3.7 in [95 mm]
Poids brut	3.1 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	KVM trois écrans 2 ports
	Patins en caoutchouc
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
	Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

