

2 Port Professional USB KVM Switch Kit with Cables - TAA

Produkt-ID: SV231USB



The SV231USB 2 Port Professional USB KVM Switch Kit with Cables offers simple control of two Mac or PC computers from a single monitor/display and USB peripheral set (keyboard, mouse).

The 2 Port KVM switch includes 2 USB KVM cables, providing a complete out-of-the-box KVM solution saving you time and money. An integrated 3 port USB hub allows you to share connected USB peripherals between connected computers as though they were connected directly. A compact form factor design and rear-port connections to master and slave computers minimizes disruption to your workspace.

A cross-platform solution, this OS independent KVM switch supports high resolution applications up to 1920x1440, and provides a smooth operating experience when controlling mixed (Windows/Mac/Linux) environments.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Dual system control for a single workstations increasing user productivity in the office

- Provide centralized control for multiple high-res Digital Signage server control
- Great for manufacturing line computer control, simplifying access to multiple systems
- Perfect for PC test/burn-in computer control saving the desk space required for two monitors, keyboards and mice

Merkmale

- Control 2 computers from one USB keyboard/mouse/monitor
- Share 3 different USB peripherals using the integrated hub
- High 1920x1440 resolution capability
- Front panel push buttons for easy computer selection
- OS independent - No software or drivers required
- Supports keyboard and mouse plug and play
- Selectable auto scan time interval
- Supports DDC2B VGA monitors
- USB self-power operation

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
U-Höhe	1U
Audio	Nein
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja

	Reihenschaltung	Nein
Leistung		
	OSD- & Schnell Tastenunterstützung	Nein
	DVI-Unterstützung	Nein
	IP-Steuerung	Nein
	Hot-Key Selection	Nein
	Max. Kabellänge	15.0 ft [4.6 m]
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1440
	Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste
	MTBF	111000 Stunden
Steckverbinder		
	Konsolen-Schnittstelle(n)	3 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	Hostanschlüsse	2 - USB B (4-polig) 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Software	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	This KVM supports the use of VGA cables up to 100ft in length - active extension required for USB to achieve

that distance

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
	N
Stromverbrauch	10

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Feuchtigkeit	0 - 80%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	4.9 in [12.4 cm]
Produktbreite	2.8 in [7.0 cm]
Produkthöhe	1.6 in [4.0 cm]
Produktgewicht	14.9 oz [421.0 g]

Verpackungsinform

ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.4 in [18.7 cm]
Paketbreite	9.4 in [23.8 cm]
Pakethöhe	3.8 in [9.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.5 lb [1.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2 Port USB KVM Switch
	2 - 2 IN 1 USB/VGA Cables
	1 - Power Adapter
	1 - Manual

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.