

4 Port VGA / PS/2 KVM Switch - 4 fach PS/2 KVM Umschalter inkl. Kabel

Produkt-ID: SV411K



Mit dem schwarzen 4-Port PS/2 KVM-Switch-Set SV411K mit Kabeln können Sie vier Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor steuern. Das Umschalten zwischen den angeschlossenen Computern ist sowohl über Schnell Tasten als auch über die Druckschalter der Frontblende möglich. Der KVM-Switch wurde für problemlose Integration in jede Umgebung entwickelt, benötigt nur wenig Standfläche (etwa soviel wie ein Stapel Spielkarten) und wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Der KVM-Switch bietet die zuverlässige und komfortable Steuerung von mehreren Computern über eine einzige Peripheriegerätestation, unterstützt Videoauflösungen von bis zu 2048 x 1536 und wird als komplette, betriebsbereite KVM-Lösung mit 3-in-1-Kabeln (PS/2 und Video) geliefert. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Steuern Sie 4 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor.
- Ideal für Callcenters, Helpdesks, Ausbildungsstätten, Videobearbeitung und PC-Fans
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Höhere Produktivität im Büro durch Mehrfachsystemsteuerung für Einzelplatz-Workstations.

Merkmale

- Dank der mitgelieferten, einzigartigen 3-in-1-Kabel können sich Tastatur- und Mausanschlüsse nicht lösen.
- Unterstützt Emulation von PS/2-Tastatur und -Maus für fehlerfreien PC-Bootvorgang
- Alle Kabel werden für sichere und ordentliche Anschlüsse an der Rückseite angeschlossen.
- Tastatur und Maus ermöglichen Hot Plug-Anschluss ohne Ausschalten des KVMs oder PCs.
- Unterstützt M/S IntelliMouse(Pro), Explorer, optische Mäuse
- Intervall der automatischen Abtastung: 3, 8, 15, 30 Sekunden

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	PS/2
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Kabellänge	2 x 1,2 m und



	2 x 1,8 m mitgeliefert
Max. Analogauflösungen	1920 x 1440
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellta- stentaste
MTBF	144000 Stunden

Steckverbindungen

Konsolen-Schnittstelle (n)	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	PS/2 (6-polig, Mini-DIN)
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Strom

Mit Stromadapter	Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
------------------	--

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	7.3 in [18.5 cm]
Produktbreite	3.4 in [86 mm]
Produkthöhe	0.9 in [22 mm]
Produktgewicht	11.6 oz [328 g]

Verpackungsinformationen



Package Length	9.3 in [23.7 cm]
Package Width	7.2 in [18.4 cm]
Package Height	3.7 in [94 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.8 lb [1.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4-Port-Kompakt KVM-Switch
	KVM-Kabel
	Satz von Gummifüßen
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

