

Juego de Conmutador Switch KVM 4 Puertos Vídeo VGA PS/2 con Cables - 1920x1440

ID del Producto: SV411K



El Kit de Conmutador KVM PS/2 Negro de 4 Puertos con Cables, SV411K permite controlar cuatro ordenadores con un único teclado, ratón y monitor VGA y dispone de teclas de acceso rápido (hotkeys) y botones en el panel superior para facilitar la conmutación entre los diferentes ordenadores conectados.

Ideado para integrarse sin inconvenientes a cualquier entorno, el conmutador KVM USB es de diseño compacto (aproximadamente del tamaño de un mazo de naipes) y se alimenta a través de los ordenadores conectados, por lo que no requiere de una fuente de alimentación externa.

El conmutador KVM permite controlar múltiples ordenadores desde una única estación periférica de manera confiable y conveniente. Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536 y viene con cables del tipo 3-en-1 (PS/2 y Video) para brindar una completa solución de teclado, ratón y monitor lista para conectar y empezar a usar.

Este kit está cubierto por 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite controlar 4 ordenadores equipados con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA
- Ideal para usar en centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos así como para realizar edición de videos; excelente para aficionados de PC
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
- Permite controlar sistemas múltiples – ideal para estaciones de trabajo administradas por un sólo usuario favoreciendo al aumento de productividad

Características

- Exclusivos cables de conexión 3-en-1 incluidos para evitar desconexiones accidentales de los conectores del ratón y el teclado
- Soporta emulación de teclado y ratón PS/2 para el arranque de PC libre de errores
- Los cables se conectan en la parte trasera para garantizar una conexión más segura y prolija
- El teclado y el ratón permiten hot plugging por lo que no se necesita apagar el KVM o la PC para conectarlos
- Soporta ratones M/S IntelliMouse(Pro), Explorer y Ópticos
- Intervalo de Escaneo Automático: 3, 8, 15, 30 segundos

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No

Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Longitud Máxima del Cable	2 x 1,2 m (4 pies) y 2 x 1,8 m (6 pies) incluidos
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	144000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - PS/2 (6 pines, mini DIN)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
---------------------------------	---

Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa	-5 to 50 (23°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10 to 60 (14°F to 140°F)
Humedad	0% a 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	7.3 in [18.5 cm]
Ancho del Producto	3.4 in [8.6 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.2 cm]
Peso del Producto	11.6 oz [328.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.4 in [23.8 cm]
Ancho de la Caja	7.2 in [18.4 cm]
Altura de la Caja	3.6 in [9.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.7 lb [1.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM Compacto de 4 Puertos
	4 - Cables KVM
	1 - Set de Topes de goma
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.