

4-Poort PS/2 KVM-switch Set met Kabels Zwart

Productcode: SV411K



Met de SV411K 4-poort PS/2 KVM-switch met Kabels kunt u vier computers bedienen met behulp van één toetsenbord, muis en VGA-monitor en er kan zowel per sneltoets als per knopdruk op het apparaat zelf eenvoudig worden omgeschakeld tussen de aangesloten computers.

De KVM-switch met zijn compacte ontwerp (ongeveer de grootte van een pak speelkaarten) is ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd in iedere omgeving en wordt gevoed door middel van de aangesloten computers zodat een externe voeding niet nodig is.

De KVM-switch maakt een betrouwbare en gemakkelijke bediening mogelijk van meerdere computers vanaf een enkele console, ondersteunt videoresoluties tot 2048 x 1536 en wordt geleverd met 3-in-1-bekabeling (PS/2 en video) voor een complete, kant-en-klare KVM-oplossing.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien 4 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor

- Ideaal voor callcenters, helpdesks, onderwijsinstellingen, videobewerking en computerliefhebbers
- Ideaal voor het testen / inspielen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek meerdere systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

- De meegeleverde, unieke 3-in-1-kabels zorgen ervoor dat de toetsenbord- en muisstekkers niet los kunnen raken
- Ondersteunt PS/2-toetsenbord- en muis-emulatie voor het foutvrij opstarten van de pc
- Alle kabels worden aangesloten aan de achterzijde voor een veilige en nette verbinding
- Toetsenbord en muis zijn hot-swappable zonder hiervoor de KVM-switch of the pc uit te hoeven zetten
- Ondersteunt MS IntelliMouse (Pro), Explorer, Optical muizen
- Auto Scan Interval: 3, 8, 15, 30 seconden

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	PS/2
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
--------------------------	-----

DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale kabellengte	2 x 1,2m en 2 x 1,8m meegeleverd
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	144000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Voeding

Voedingsbron	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
--------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-5 to 50 (23°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-10 to 60 (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% tot 80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	Kunststof
Lengte product	7.3 in [18.5 cm]
Breedte product	3.4 in [8.6 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.2 cm]
Gewicht product	11.6 oz [328.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	7.2 in [18.4 cm]
Package Height	3.6 in [9.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 4-poort Compacte KVM-switch
	4 - KVM-kabels
	1 - Set rubberen voetjes
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.