

4ポート デュアルDVI対応USB接続KVMスイッチ

製品ID: SV431DD2DUA



デュアルDVI対応4ポートUSB

KVMスイッチ。最大4台のPC(それぞれデュアルDVIビデオ出力に対応)で2台のモニター、マイク1個、スピーカーセット、キーボード一台、マウス各1個、それ以外に2口のUSB周辺機器を共有することができます。

このデュアルビューKVMスイッチは、ワンタッチでデュアルDVIディスプレイ対応PC間の切り換えを行うと同時に、両方のモニターでプロレベルの画質を保持します。グラフィックデザイナーやCAD/CAMデザイナー、教育機関、金融機関などで最適なソリューションとなります。本製品には、USBハブポートも内蔵されており、サムドライブ、外付けハードディスク、ウェブカメラといったUSB 2.0周辺機器をシステム間で共有することができます。このため、周辺機器の複数購入を回避することができます。

注意: 本KVMスイッチは、DVI-I (アナログモード)とDVI-D(デジタルのみ)両方に対応していますが、正しい切り替え動作を行うには、ソースPCで同じ信号タイプの出力が推奨されます。PC-KVM接続およびKVM-コンソール接続には、可能な限りDVI-Dケーブルを使用してください。ソースについてご不明な点がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

このKVMスイッチをサーバーラックにマウントしたい場合、StarTech.com製1Uラックマウントブラケット(別売)を使用し、ラックマウントに対応させることができます。

認証、レポート、互換性



用途

・デュアルヘッドビデオカード搭載のシングルユーザー用ワークステーションで4つのシステムを制御し、オフィスの作業効率をアップ

単一セットのコンソール周辺機器(キーボード、マウス、および2台のモニタ)により最大4台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御

- ・金融／銀行、グラフィックデザイン、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーションとマルチモニタを使用する環境に最適
- ・内蔵のUSB 2.0ハブとマイク／オーディオ ポートで4台のコンピュータのマルチメディアを制御しUSB周辺機器を共有

製品の特長

- ・フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーによる簡単切替
- ・最大解像度2048x1536(アナログ)および1920x1200(デジタル)に対応
- ・周辺機器(USBメモリ、外付けハードドライブ、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ
- ・ポートの切替を知らせる確認音
- ・統合式または独立式で切替可能なオーディオポート
- ・KVMスイッチがモニタ設定を「記憶」し、切替時に手間がかからないEDID保持
- ・USBが利用可能なすべてのオペレーティングシステム(Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど)に対応
- ・TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のHDCPとDDC2Bエミュレーションに対応
- ・ポートの状態が一目でわかるLEDディスプレイ

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
オーディオ	あり
KVM・ポート	4
PCインターフェース	USB
PCビデオタイプ	DVI
マルチモニター	Yes
ラック取り付け可能	オプション
ケーブル同梱	なし
デジチェーン型	なし

性能

OSD &ホットキーサポート	なし
DVIサポート	あり(シングルリンク)
IPコントロール	なし
ホットキー選択	あり
最大アナログ解像度	2048x1536 @85Hz

	最大デジタル解像度	1920x1200 @60Hz
	最大ユーザー数	1
	ポート選択サポート	プッシュボタン、ホットキー
	MTBF	140000 時間
コネクタ		
	コンソールインターフェース	2 – 3.5mmステレオミニ(3極) 2 – DVI-I [29ピン] 4 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	ホストコネクタ	8 – 3.5mmステレオミニ(3極) 8 – DVI-I [29ピン] 4 – USB B [4ピン]
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 – 緑 – 電源入 4 – 緑 – オンラインのホスト、赤 – 選択されたホスト
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	0.8A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	1.5A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	18
環境条件		
	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	湿度	90% 相対湿度

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品横	22 cm [8.7 in]
製品高さ	6 cm [2.4 in]
製品深さ	130 mm [5.1 in]
製品重量	1.3 kg [2.8 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	29.5 cm [11.6 in]
パッケージ横	24.7 cm [9.7 in]
パッケージ高さ	86 mm [3.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.8 kg [3.9 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 4ポートデュアルDVI USB KVMスイッチ
	4 - フットパッド
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア
	1 - 取扱説明書

Warranty Information

Warranty	整備品3年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。