

4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays

Produkt-ID: SV431DHD4KU



Mit diesem HDMI KVM-Switch mit 4 Ports können Sie vier HDMI-Computer mit einer Maus, Tastatur und einem Monitor mit bis zu 4K 30 Hz steuern. Der KVM bietet auch 3,5-mm-Audio und einen integrierten USB 3.0-Hub mit 2 Ports.

Dank Unterstützung für 4K-30-Hz-Auflösungen (Ultra HD) kann dieser KVM-Switch zwei HDMI-Displays mit kristallklarer Qualität betreiben, wodurch er ideal für grafische Anwendungen geeignet ist, die UHD-Unterstützung benötigen.

Dieser KVM-Switch mit 4 Ports umfasst zwei USB 3.0-Ports sowie vier HID-Tastatur- und -Maus-Ports, damit Sie Peripheriegeräte zwischen jedem Computer freigeben und so Kosten für separate Geräte vermeiden können. Der USB 3.0-Hub schaltet Ihre verbundenen Geräte automatisch zum ausgewählten Computer um - so müssen Sie sich nicht damit herumschlagen, Peripheriegeräte zu trennen und neu anzuschließen.

Zusammen mit der Dual-UHD-Videounterstützung bietet dieser KVM-Switch zusätzliche bidirektionale 3,5-mm-Audio-Ports mit zwei Kanälen. Mit dieser unabhängigen analogen Audiofunktion können Sie Ihre analogen Audiogeräte wie Lautsprecher oder Mikrofone zwischen jedem Ihrer verbundenen Computer freigeben - so erhalten Sie auf Ihren Systemen vollständige Multimediakontrolle.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal für Anwendungen, die zwei Displays mit hohen Auflösungen erfordern, z. B. Grafikdesign, medizinische Bildgebung, Digital Signage oder Multimedia-Design über vier Computer
- Großartig geeignet zum Freigeben von Hochgeschwindigkeitsspeicher zwischen bis zu vier Systemen
- Perfekt geeignet für Anwendungen von Kreativexperten, z. B. Video- und Sounddesign bzw. -bearbeitung

Merkmale

- Hochauflösende Videoqualität mit Unterstützung für zwei 4K-Displays bei 30 Hz
- Zwei integrierte USB 3.0-Ports und unabhängige HID-Tastatur/-Maus-Ports
- Keine Software oder Treiber erforderlich.
- Separate zusätzliche 3,5-mm-Unterstützung
- Unterstützt Tasten- und Hotkey-Wechsel

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Ja

KVM-Ports 4

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp HDMI

Mehrfach-Monitor 2

Einbaufähig Optional

Mit Kabeln Nein

Reihenschaltung Nein

Leistung

IP-Steuerung Nein

Hot-Key Selection Ja

Max. 5 Gbit/s

Datenübertragungsrate

Max. Digitalauflösungen	3840 x2160 @ 30Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
Allgemeine Spezifikationen	3D-Videounterstützung: Ja
MTBF	168000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstellen	2 - HDMI
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Hostanschlüsse	8 - HDMI
	4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Anzeiger

LED-Anzeiger	4 - LED für Quellstatus und ausgewählten PC
	1 - Ein-/Aus-LED

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6 A
Ausgangsspannung	12V DC

Ausgangsstrom	1.5 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C~40°C
Lagertemperatur	-10°C~60°C
Feuchtigkeit	0% bis 80%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyyp	Stahl
Produktlänge	8.7 in [22.0 cm]
Produktbreite	5.1 in [13.0 cm]
Produkthöhe	2.5 in [6.3 cm]
Produktgewicht	2.7 lb [1.2 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.9 in [25.2 cm]
Paketbreite	11.7 in [29.6 cm]
Pakethöhe	3.5 in [8.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.9 lb [1.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
--------------------	----------------

1 - Kurzanleitung

4 - Gummifüße

1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.