KVM switch écran clavier souris USB à 4 ports Dual-Link DVI avec hub USB 3.0

Nº de produit: SV431DL2DU3A

Ce commutateur KVM 4 ports double affichage DVI Dual Link conforme à la norme TAA contrôle jusqu'à quatre ordinateurs, chacun avec deux sorties vidéo DVI Dual Link. Le commutateur partage également un micro, des haut-parleurs, un clavier et une souris entre les quatre ordinateurs connectés et dispose d'un hub USB à 2 ports intégré.

Le commutateur KVM prend en charge quatre systèmes informatiques multimédia séparés et l'utilisation d'un poste de travail à double moniteur DVI Dual Link, augmentant ainsi la productivité en vous permettant d'accéder à plus d'informations en même temps.

Grâce au hub USB 3.0 2 ports intégré au commutateur KVM, vous pouvez partager deux périphériques supplémentaires (en plus de votre clavier et souris) entre les ordinateurs connectés, comme s'ils y étaient rattachés directement. La prise en charge USB 3.0 vous permet d'atteindre des vitesses de transfert de 5 Gbit/s, optimisant ainsi les performances de vos périphériques USB : c'est la solution idéale pour transférer des données depuis et vers des disques durs USB 3.0 externes.

Grâce à la prise en charge séparée de l'audio stéréo et des micros, le boîtier de commutateur KVM connecte tout ce dont vous avez besoin à vos systèmes. Vous économisez ainsi de l'argent et de l'espace sur votre bureau.

Les boutons-poussoirs à l'avant permettent de basculer facilement entre les systèmes et d'activer la fonctionnalité de balayage automatique. La fonctionnalité de touches de raccourci permet d'accéder rapidement à chaque système, chaque changement étant confirmé par un signal sonore.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Imagerie médicale haute résolution

• Contrôle de serveur pour panneaux d'affichage numérique haute résolution

• Conception et production multimédia

Spécifications techniques

• Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA

• Augmente la productivité grâce aux ports permettant de connecter jusqu'à 2 affichages multimédia HD

• Bénéficiez de plus hautes résolutions, jusqu'à 2560 x 1600 à 60 Hz, grâce à la prise en charge DVI Dual Link

• Élimine la nécessité d'acheter des équipements supplémentaires grâce au hub USB 3.0 à 2 ports

• Prend en charge l'audio 3,5 mm séparé avec des prises jack micro et haut-parleurs dédiées

---

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de vidéo du PC	DVI
Prise en charge écran double	2

	Montage sur bâti	Non
	Câbles inclus	Non
	Normes de l’industrie	USB 3.0
	Mode cascade	Non

Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Oui - Dual Link
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Résolutions analogiques max.	2048 x 1536
	Résolutions numériques max.	2560 x 1600
	Résolutions prises en charge	Minimum 640 x 480
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Stéréo 2 voies
	Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
	Nombre max. d’utilisateurs	1
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier

Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - DVI-I (29 broches)
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
		2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

		2 - Audio 3,5 mm
	Connecteurs hôte	4 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)
		8 - DVI-I (29 broches)
		8 - Audio 3,5 mm
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	4 - Rouge (Actif)
		4 - Vert (Synchronisation)
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	9V DC
	Courant de sortie	2A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	18W
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 90 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier

	Longueur du produit	10.0 in [25.3 cm]
	Largeur du produit	3.9 in [10.0 cm]
	Hauteur du produit	2.6 in [6.6 cm]
	Poids du produit	2.2 lb [1.0 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	13.6 in [34.6 cm]
	Package Width	8.8 in [22.4 cm]
	Package Height	6.7 in [17.0 cm]
	Poids brut	3.5 lb [1.6 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
		1 - Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis