

4 Port Dual DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz

Produkt-ID: SV431DPDDUA2



Dieser Dual-DP-KVM-Switch mit vier Anschlüssen kombiniert zwei 4K-60-Hz-Displays mit KVM-Switch-Steuerung von vier verbundenen PC- und Mac-Computern. Er unterstützt Audio- und USB-Peripheriegeräte zusammen mit Dual-Bildschirm-Funktion. Dies erleichtert die Gestaltung eines Multimedia-Arbeitsplatzes, der zwischen zwei Dual-Head-DP-Systemen schalten kann.

Maximierung der Produktivität mit Dual-Video

Dank zwei DP-Videoeingängen und der Steuerung von vier verschiedenen Computern hilft dieser Ultra-HD-KVM-Switch dabei, die Produktivität durch Multitasking zu maximieren. Jeder DP-Port unterstützt Auflösungen von bis zu 4K 60 Hz für maximale Bildschirmfläche.

Erstaunliche Bildqualität

Der Dual-DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz und kann mit Leichtigkeit zwei große DP-Bildschirme betreiben. Eine ideale Lösung für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, an denen hochwertige Bildverarbeitung entscheidend ist, beispielsweise für Grafikdesign.

Bequeme Multimedia- und Peripherie-Freigabe

Der KVM-Switch bietet eine vollständige Multimedia-Steuerung mit einem separaten 3,5-mm-Mikrofon und Lautsprecheranschlüssen sowie zwei USB-Anschlüsse, die sich separat von der HID-Tastatur und der Maus befinden. Mit der unabhängigen Audiounterstützung können Sie unabhängige analoge Audioinhalte von jedem Ihrer verbundenen Computer freigeben, während Sie mit dem USB-Hub mit zwei Anschlüssen USB-Peripheriegeräte zwischen verbundenen Computern freigeben können.

Der SV431DPDDUA2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideal in Umgebungen, wo hochwertige Bild- und Rechenbandbreite entscheidend ist, wie z. B. Grafikdesign, Videobearbeitung, medizinische Anwendungen, CAD-Zeichnungen.
- Betreiben Sie mehrere Computer in Fertigungslinien, oder installieren Sie den KVM-Switch in Ihrem Serverraum für Zugriff mit mehreren Computern.

Merkmale

- Maximale Produktivität mit Dual-Bildschirm, Zugriff auf mehrere Computer
- Vollständige Multimedia-Steuerung mit separatem 3,5-mm-Mikrofon und Lautsprecherunterstützung.
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K-Auflösungen bei 60 Hz
- Teilen Sie Ihre USB-Peripheriegeräte mit integriertem 2-Port-USB-Hub
- Greifen Sie ganz einfach mit Hotkey- und Tastenwechsel auf Computer zu

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
U-Höhe	2U
Audio	Ja
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	2
Einbaufähig	Optional
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Datenübertragungsraten	500 Mbit/s (USB 2.0)
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Bildschirmformat	16:9
Breitbild unterstützt	Ja
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	142000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	DisplayPort (20-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0



		3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Hostanschlüsse		DisplayPort (20-polig)
		USB B (4-polig)
		3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
<hr/>		
Anzeiger	LED-Anzeiger	Grün - Online-Anzeige (eine LED pro Port)
		Rot - Auswahlanzeige (eine LED pro Port)
		Strom
<hr/>		
Strom	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	1.5 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18 W
<hr/>		
Umwelt	Betriebstemperatur	0 - 40
	Lagertemperatur	-10 - 60
	Feuchtigkeit	0 % ~ 80 %
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz



Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	5.0 in [12.7 cm]
Produktbreite	8.5 in [21.6 cm]
Produkthöhe	2.5 in [63.5 mm]
Produktgewicht	2.7 lb [1.2 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	11.7 in [29.7 cm]
Package Width	9.6 in [24.3 cm]
Package Height	3.4 in [87.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.9 lb [1.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	KVM Switch
	Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Kurzanleitung
	GummifüÙe

* GröÙe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

