

4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz

Produkt-ID: SV431DPU3A2



Mithilfe dieses 4-Port-USB 3.0-DisplayPort-KVM-Switches können Sie vier DisplayPort (DP)-Computer mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus steuern. Der KVM ist auch mit 3,5-mm-Audio und einem integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub ausgestattet.

Dieser KVM-Switch bietet einen integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub, der getrennt von Ihrer HID-Tastatur und -Maus ist, sodass Sie USB-Peripheriegeräte für alle angeschlossenen Computer nutzen und so die Kosten für separate Geräte sparen können. Der USB 3.0-Hub schaltet automatisch die angeschlossenen USB-Geräte auf den ausgewählten Computer um und erspart Ihnen so die Mühe, Ihre Peripheriegeräte zu trennen und erneut anzuschließen.

Dank Unterstützung für USB 3.0 können Sie Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s erreichen, um eine problemlose Leistung Ihrer USB-Peripheriegeräte zu gewährleisten - hervorragend für die schnelle Übertragung von Daten an externe USB 3.0-Laufwerke.

Dieser 4-Port-DisplayPort-KVM-Switch bietet Unterstützung für Auflösungen von bis zu Ultra HD 4K bei 30 Hz und kann mit Leichtigkeit große DP-Displays betreiben, sodass er hervorragend für Grafikanwendungen geeignet ist, die eine hochauflösende Videounterstützung erfordern.

Der KVM-Switch ist mit 3,5-mm-Aux-Audioanschlüssen ausgestattet, mit deren Hilfe Sie unabhängiges analoges Audio von jedem der angeschlossenen Computer über den Schreibtisch-Lautsprechersatz ausgeben können. Unabhängiges Audio zusammen mit 4K DP Video ermöglicht volle Multimedia-Steuerung für mehrere Computer, sodass dieser KVM hervorragend für professionelle kreative Anwendungen, z. B. Video- und Tondesign oder -Bearbeitung, geeignet ist.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Steuern Sie vier DisplayPort-USB-Computer mit einem einzigen Satz von Konsolen-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus und Monitor)
- Führen Sie Ultra HD Multimedia-Anwendungen, z. B. Grafikdesign oder CAD- und CAM-Kreationen, aus
- Nutzen Sie USB 3.0-Peripheriegeräte für vier Computer

Merkmale

- Nutzen Sie Peripheriegeräte ganz einfach gemeinsam dank des integrierten USB 3.0-Hubs
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K-Auflösungen
- Volle Multimedia-Steuerung mit separater Unterstützung für 3,5-mm-Aux
- Keine Software oder Treiber erforderlich.
- Unabhängige HID-Tastatur- und Mausanschlüsse

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Optional
Mit Kabeln	Nein
Industrienormen	HDCP 2.2

	Reihenschaltung	Nein
Leistung		
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	IP-Steuerung	Nein
	Hot-Key Selection	Ja
	Max. Kabellänge	32.8 ft [10 m]
	Max. Digitalauflösungen	3840x2160 @ 30 Hz
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo-unterstützt
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellasten
	MTBF	143000 Stunden
Steckverbinder		
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - DisplayPort (20-polig)
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	Hostanschlüsse	4 - DisplayPort (20-polig)
		4 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)
		4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	Andere Schnittstelle(n)	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Über Videoadapter
		Wenn Sie einen Videoadapter mit diesem KVM-Switch verwenden, muss dies ein aktiver Videoadapter sein. Wenn Sie einen passiven Videoadapter verwenden,

können Leistungsprobleme auftreten.

Fragen Sie den Hersteller, ob der Videoadapter, den Sie verwenden möchten, ein aktiver Adapter ist.

Anzeiger	LED-Anzeiger	4 - Anschlussauswahl/Link-LEDs
		1 - Ein-/Aus-LED
Strom	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	1.5 A
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Produktlänge	8.7 in [22 cm]
	Produktbreite	5.1 in [13 cm]
	Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
	Produktgewicht	2.3 lb [1.1 kg]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	11.7 in [29.7 cm]

Paketbreite	9.8 in [25.0 cm]
Pakethöhe	3.5 in [8.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.4 lb [1.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4-Port-DisplayPort-KVM-Switch
	4 - Gummifüße
	1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.