

4 Port DisplayPort KVM Switch mit USB 3.0 SuperSpeed und Audio inkl. Kabel

Produkt-ID: SV431DPU3A



Der 4 Port USB 3.0 DisplayPort® KVM-Switch SV431DPU3A ermöglicht die Steuerung von 4 DisplayPort-, USB 3.0-fähigen PCs mit einem einzigen Set aus Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten. Für zusätzlichen Komfort bieten die mitgelieferten KVM-Kabel eine einsatzbereite KVM-Lösung.

Dieser USB 3.0 KVM-Switch bietet einen integrierten 2-Port-Hub, der USB 3.0-Datenraten bis zu 5 Gbit/s unterstützt und mit USB 2.0 und 1.1/1.0-Geräten abwärts kompatibel ist, sodass eine problemlose Funktion für Ihre USB-Peripheriegeräte gewährleistet ist.

Dieser 4-Port-DisplayPort-KVM-Switch bietet Unterstützung für hohe Auflösungen (bis zu 2560 x 1600) und kann mit Leichtigkeit große DisplayPort-Displays betreiben, sodass er hervorragend für Grafikanwendungen geeignet ist, die eine hochauflösende Videoausgabe erfordern.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Steuern Sie vier DisplayPort-USB-Computer mit einem einzigen Satz Konsolen-Peripheriegeräte (Tastatur, Maus und Monitor)
- Ideal für Finanz-/Bankinstitutionen, Grafikdesigner, Multimedia-Anwendungen sowie Industriezweige, die CAD/CAM-Anwendungen verwenden
- Dank des eingebauten USB 3.0-Hubs und der Mikrofon-/Audio-Möglichkeiten haben Benutzer volle Kontrolle über ihre Multimedia-Computer und können Peripheriegeräte zuhause oder im Büro gemeinsam verwenden

Merkmale

- Integrierter USB 3.0 (5 Gbit/s)-Hub
- Schnell Tasten und Drucktasten an der Frontblende für einfache Computerauswahl
- Mit Video-, Audio- und USB-Kabeln
- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600
- Keine Software oder Treiber erforderlich.
- Konsolenanschlüsse für USB-Tastatur und Maus
- Stereo-Audio- und Mikrofonunterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Kabellänge	32.8 ft [10 m]
Max. Analogauflösungen	2560 x 1600
Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo-unterstützt
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	117,726 Hours

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - DisplayPort (20-polig)
	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Hostanschlüsse	4 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)
	8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	4 - DisplayPort (20-polig)
Andere Schnittstelle(n)	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	4 - PC-Auswahlanzeige
	4 - Hub-Auswahlanzeige

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC

Eingangsstrom	0.5 A
Ausgangsspannung	9V DC
Ausgangsstrom	2 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	10.0 in [25.5 cm]
Produktbreite	4.0 in [10.2 cm]
Produkthöhe	1.8 in [4.5 cm]
Produktgewicht	32.5 oz [920 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.6 in [26.8 cm]
Paketbreite	7.5 in [19.2 cm]
Pakethöhe	6.3 in [16 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.8 lb [2.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4-Port-USB 3.0 KVM-Switch
	4 - DisplayPort®-Stecker/Stecker-Kabel
	4 - USB 3.0 A-B-Kabel
	4 - 3,5-mm-Audio/Mikrofonkabel
	1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.