

4 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI KVM Desktop Umschalter

Produkt-ID: SV431DVIUAHR



Der 4-Port-USB DVI Dual Link KVM-Switch SV431DVIUAHR mit hoher Auflösung und Audio bietet einfache und doch umfassende KVM-Steuerung von bis zu 4 direkt angeschlossenen Computern mit Dual Link DVI-Ausgang und USB-Anschlüssen für Tastatur und Maus.

Dank Audio Switching-Funktion und Unterstützung für hochauflösende Dual Link DVI-Anwendungen mit bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz (bis zu 3840 x 2400 bei geringeren Aktualisierungsraten) ist dieser KVM eine überragende Switching-Lösung, die sich perfekt in Multimedia-Umgebungen integriert.

Der DVI USB KVM-Switch ist ohne Software- oder Treiberinstallation kompatibel mit allen Betriebssystemen mit USB-Unterstützung und bietet einen integrierten USB 2.0-Hub, mit dessen Hilfe bis zu 3 Hochgeschwindigkeits-USB-Geräte von mehreren Computern gemeinsam genutzt werden können.

Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal zum Umschalten zwischen Desktops, Workstation und Servern mit Displays mit ultrahoher Auflösung
- Gemeinsame Verwendung von Computern und USB-Geräten in Heim-, Kleinbüro- oder Multimedia-Umgebungen.
- Umschalten von USB-Peripheriegeräten zwischen angeschlossenen PCs
- Konzipiert für große und hochauflösende Displays wie Multimedia-Displays, Apple Cinema-Displays, Aktienhandel und Displays für medizinische Anwendungen

Merkmale

- Vollmetallgehäuse für langfristige Strapazierfähigkeit
- Unterstützt Dual Link DVI-Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz
- Höhere Auflösungen von bis zu 3840 x 2400 werden bei niedrigeren Aktualisierungsraten unterstützt.
- Dank integriertem USB 2.0-Hub können bis zu 3 Hochgeschwindigkeits-USB-Geräte von mehreren Computern verwendet werden.
- Kompatibel mit allen Betriebssystemen mit USB-Unterstützung
- Drucktasten an der Frontblende für Computerauswahl
- HDCP-konform

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Audio Ja

KVM-Ports 4

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp DVI

Mehrfach-Monitor 1

Einbaufähig Optional

Mit Kabeln Nein

	Reihenschaltung	Nein
Leistung		
	OSD- & Schnell Tastenunterstützung	Nein
	DVI-Unterstützung	Ja - Dual Link
	IP-Steuerung	Nein
	Hot-Key Selection	Nein
	Max. Digitalauflösungen	2560x1600 @ 60Hz
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste
	Allgemeine Spezifikationen	Hinweis: Da der Anschluss am KVM DVI-I ist, unterstützt dieser KVM nur digitale Videosignale und funktioniert nicht mit analogem VGA.
	MTBF	64000 Stunden
Steckverbinder		
	Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		1 - DVI-I (29-polig)
		2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	Hostanschlüsse	8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		4 - DVI-I (29-polig)
		4 - USB B (4-polig)
	Andere Schnittstelle(n)	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Software		

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Auflösungen von über 2560 x 1600 sind bei Verwendung einer niedrigeren Aktualisierungsrate möglich. Beispiel: 3840 x 2400 bei 30 Hz

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
	N
Stromverbrauch	10

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]
Produktbreite	8.7 in [22.0 cm]

Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]
Produkttiefe	5.1 in [130 mm]
Produktgewicht	3.9 lb [1.8 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	16.3 in [41.5 cm]
Paketbreite	8.5 in [21.7 cm]
Pakethöhe	3.4 in [8.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.4 lb [1.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4-Port Dual Link DVI-KVM
	1 - Gummifußmatte
	1 - Netzadapter
	1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.