

4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Productcode: SV431DVIUAHR



De SV431DVIUAHR 4-poorts High Resolution USB DVI Dual Link KVM switch met audio biedt eenvoudige, maar uitgebreide KVM-bediening van tot 4 direct aangesloten computers met Dual Link DVI-uitgang en USB-toetsenbord- en muisverbindingen.

Door de audioschakelmogelijkheden en ondersteuning van Dual Link DVI-toepassingen met hoge resoluties tot 2560x1600 bij 60 Hz (tot 3840 x 2400 bij lagere vernieuwingsfrequenties), is deze KVM switch een uitstekende schakeloplossing die perfect in multimediaomgevingen kan worden geïntegreerd.

De DVI USB KVM switch is compatibel met alle door USB ondersteunde besturingssystemen zonder dat software of stuurprogramma's geïnstalleerd hoeven te worden, en heeft een geïntegreerde USB 2.0 hub waardoor u tot 3 high-speed USB-apparaten tussen computers kunt delen.

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgetoverd in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor het schakelen tussen desktopcomputers, werkstations en servers op beeldschermen met ultra-hoge resolutie
- Voor het delen van computers en USB-apparaten thuis / op kantoor / in een multimediaomgeving
- Omschakelen van USB-randapparatuur tussen aangesloten pc's
- Geschikt voor grote beeldschermen met hoge resolutie zoals multimedia-monitoren, Apple Cinema Displays, systemen voor aandelenhandel en medische monitoren

Eigenschappen

- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 bij 60 Hz met DVI dual-link beeldschermen
- Ondersteuning voor hogere resoluties tot 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
- Met de geïntegreerde USB 2.0-hub kunt u 3 high-speed USB-apparaten delen tussen computers
- Compatibel met alle besturingssystemen die USB ondersteunen
- Computerselectie via druktoets op het voorpaneel
- HDCP-compatibel

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Ja - Dual-Link
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Nee
Maximale digitale resoluties	2560x1600 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk
Algemene specificaties	NB: Hoewel de connector op de KVM-switch DVI-I is, ondersteunt deze KVM alleen digitale videosignalen en werkt niet met analoge VGA
MTBF	64001 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - DVI-I (29-polig)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Hostaansluitingen	8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	4 - DVI-I (29-polig)
	4 - USB B (4-polig)
Andere aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Notitie	Resoluties hoger dan 2560x1600 kunnen worden bereikt door een lagere verversingsfrequentie te gebruiken. Bijvoorbeeld 3840x2400 bij 30Hz
---------	--

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
	N
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0%~80%

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	0.0 in [0.0 mm]
Breedte product	8.7 in [22.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Diepte product	5.1 in [130 mm]

Gewicht product		3.9 lb [1.8 kg]
Verpakkingsinformatie		
Verpakkingsaantal		1
Lengte Verpakking		16.3 in [41.5 cm]
Package Width		8.5 in [21.7 cm]
Package Height		3.4 in [8.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)		3.4 lb [1.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
Meegeleverd		1 - SV431DVIUAHR
		1 - Rubberen voetjes
		1 - Voedingsadapter
		1 - Handleiding
Garantiebepalingen		
Warranty		3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.