

4ポートシングルDVIディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(パソコンCPU切替器)

製品ID: SV431DVIUDDM



DVI対応4ポートUSB

KVMスイッチ。DVIおよびUSB搭載のPC4台をワンセットの周辺機器で制御し、DVIで1920x1200のHD解像度に対応します。

USB

ダイナミックデバイスマッピング (DDM) 機能は切り替え遅延を軽減し、ディスプレイデータチャネル (DDC) 機能は接続するディスプレイと入力デバイスの全体的な互換性を改善します。製品にはKVMケーブルが付属しており、すぐに使えるソリューションとなっています。

チャンネルごとに専用のデュアルコアを搭載したスイッチは、新しいレベルのKVMパフォーマンスを実現します。イノベーティブなUSB DDMテクノロジーにより、ほぼ遅延ゼロでコンピュータを切り替え、DDM機能はUSB周辺機器と接続システムの通信チャネルを継続的に保持し、切り替え時にシステムがデバイスを再認識する時間が不要になります。

高速切り替えに加え、常時稼働のディスプレイデータチャネル(フルDDC)テクノロジーにより、接続システム間でディスプレイ検出が適切に行われます。シンプルなワンタッチボタンでホットキー選択ができ、内蔵の2ポートUSBハブで周辺機器の共有も可能です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・キーボード、マウス、DVIモニタのワンセットで4台のUSB対応コンピュータを制御
- ・複数のシステムを制御するコールセンター、ヘルプデスク、教育、およびホームオフィス環境での使用
- ・金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使

用する環境に最適

製品の特長

- ・ USB DDM技術とデュアルコア設計による遅延のない切り替え
- ・ 最大HD解像度1920x1200に対応
- ・ すべてのポートでDDCコピーとエミュレーションをサポート
- ・ 1.8m KVMケーブル(USB/DVI) x4 を同梱
- ・ 2ポートUSB 2.0ハブ内蔵
- ・ ワンタッチで選択可能なホットキーとフロントパネルの押しボタンでコンピュータを選択
- ・ ドライバ/ソフトウェア不要

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
オーディオ	なし
KVM・ポート	4
PCインターフェース	USB
PCビデオタイプ	DVI
マルチモニター	1
ラック取り付け可能	なし
ケーブル同梱	あり
デジチェーン型	なし

性能

OSD &ホットキーサポート	なし
IPコントロール	なし
ホットキー選択	あり
最大デジタル解像度	1920x1200
最大ユーザー数	1
ポート選択サポート	プッシュボタン、ホットキー

コネクタ

コンソールインターフェース	1 - DVI-I [29ピン] 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
---------------	---

	ホストコネクタ	4 – DVI-I [29ピン] 4 – USB B [4ピン]
	その他のインターフェース	1 – RJ-45 2 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
インジケータ		
	LEDインジケータ	4 – PC選択インジケータ 4 – ホットキー選択インジケータ
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	0.4A
	出力電圧	5 VDC
	出力電流	2.0A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	10
環境条件		
	動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
	保存温度	-30° C to 70° C (-22° F to 158° F)
	湿度	0~80% RH (結露なし)
物理的特徴		
	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	スチール
	製品縦	6.6 cm [2.6 in]
	製品横	13.8 cm [5.4 in]
	製品高さ	2.2 cm [0.9 in]
	製品重量	1.2 kg [2.5 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	35.2 cm [13.9 in]
パッケージ横	25.4 cm [10.0 in]
パッケージ高さ	13.4 cm [5.3 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	3.4 kg [7.5 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – KVMスイッチ
	4 – 1.8m DVI-D USB KVMケーブル
	1 – ファームウェアアップデートケーブル
	1 – ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/イギリス/欧州
	1 – 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。