

4ポートHDMI KVMスイッチ 1920x1200/1080p対応 3ポートUSB 3.0ハブ搭載

製品ID: SV431HDU3A2



HDMI®対応4ポートKVMスイッチ。ワンセットのモニター、キーボード、マウスで最大4台のHDMI対応コンピュータを制御します。また、3.5 mm オーディオと3ポートUSB 3.0ハブも内蔵しています。

このKVMスイッチには、HIDキーボードとマウス以外に、3ポートUSB 3.0ハブが内蔵されており、接続したコンピュータ間でUSB機器を共有することができます。このため、別々に機器を購入するコストを回避することができます。このUSB 3.0ハブは、選択されたコンピュータへと自動的にUSB機器を切り替えるため、周辺機器を頻繁に挿抜する手間がありません。

最大5Gbpsのデータ転送を行うUSB 3.0に対応しており、USB周辺機器とスムーズに接続することができます。外付けUSB 3.0ドライブへのデータ転送などに最適です。

1080pのHD解像度をサポートする4ポートHDMI対応KVMスイッチは、明瞭な画像をディスプレイに再現し、高解像度ビデオを必要とするグラフィックス用途に最適です。

このKVMスイッチには3.5 mmオーディオポートがついており、接続された各コンピュータからの独立したアナログ音声をデスクトップスピーカーセットで共有することができます。個別オーディオと1080pのHDMIビデオにより、異なるコンピュータ間での完全マルチメディア制御が可能になります。動画や音声のデザイン・編集など、クリエイティブ用途に最適なKVMスイッチとなります。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニター)で4台のHDMI対応USBコンピュータを制御
- ・グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、HD(1080p)対応マルチメディア アプリケーションの実行
- ・USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有

製品の特長

- ・内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単
- ・最大1080pに対応するHDビデオ品質
- ・個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御
- ・ソフトウェアやドライバが不要
- ・個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
オーディオ	あり
KVM・ポート	4
PCインターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
PCビデオタイプ	HDMI
マルチモニター	1
ラック取り付け可能	オプション
ケーブル同梱	なし
デジチェーン型	なし

性能

OSD &ホットキーサポート	なし
IPコントロール	なし
ホットキー選択	あり
最大ケーブル長	15.24m
最大デジタル解像度	1920 x 1080 @ 60 Hz
オーディオ仕様	2チャンネル ステレオ対応
ポート選択サポート	プッシュボタン、ホットキー
MTBF	142000 時間

コネクタ

コンソールインターフェース	1 – HDMI [19ピン] 3 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン] 4 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
---------------	---

		1 – 3.5mmステレオミニ(3極)
ホストコネクタ		4 – HDMI [19ピン]
		4 – USB 3.2 Type-B (9ピン、Gen1、5Gbps)
		4 – 3.5mmステレオミニ(3極)
インジケータ		
	LEDインジケータ	4 – ポート選択/リンクLED
		1 – 電源LED
電源		
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	0.6 A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	1.5 A
	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	18
環境条件		
	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-10° C to 60° C (14° F to 140° F)
	湿度	0~80% RH(結露しないこと)
物理的特徴		
	色	ブラック
	製品縦	22.0 cm [8.7 in]
	製品横	13.0 cm [5.1 in]
	製品高さ	4.3 cm [1.7 in]
	製品重量	1.1 kg [2.3 lb]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	24.8 cm [9.8 in]
	パッケージ横	29.9 cm [11.8 in]
	パッケージ高さ	8.9 cm [3.5 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	1.6 kg [3.5 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - HDMI 4ポートKVM スイッチ

4 - ゴム足

1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア

1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。