

SuperSpeed USB 3.0 HDMI KVM-switch med 4 portar, audio och kablar

Produkt ID: SV431HDU3A




SV431HDU3A USB 3.0 HDMI® KVM-switchen med 4 portar gör det möjligt att styra 4 HDMI- och USB 3.0-utrustade datorer med en enda uppsättning av skärm, tangentbord, mus och audio-tillägg. De medföljande KVM-kablarna ger en KVM-lösning som kan användas med en gång.

USB 3.0 KVM-switchen har en inbyggd hubb med 2 portar som stöder USB 3.0-datahastigheter på upp till 5 Gbps och är bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.1/1.0-enheter för garanterad felfri prestanda för dina USB-tillägg.

Denna HDMI KVM-switch med 4 portar har stöd för upplösning i full 1080p och har förmågan att enkelt driva stora HDMI-skärmar och därför är den idealisk för grafiska tillämpningar som kräver video i hög upplösning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera fyra HDMI- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av konsoltillägg (tangentbord, mus och skärm)
- Idealisk för finans-/bankväsendet, grafiska designers, multimedia-applikationer och industrier som använder CAD/CAM
- Inbyggd USB 3.0-hubb och mikrofon/audio låter användaren få full multimedialkontroll över två datorer och dela USB-tillägg i hemmet eller på kontoret

Funktioner

- Inbyggd USB 3.0-hubb (5 Gbps)
- Enkelt val av dator med genvägskommandon och knappar på frontpanelen
- Video-, audio och USB-kablar medföljer
- Stöder full 1080p upplösning
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Konsolanslutningar till USB-tangentbord och-mus
- Stöd för mikrofon och audio i stereo

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
PC-videotyp	HDMI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

IP-kontroll	Nej
-------------	-----

Hot-Key Selection	Ja
Maximal kabellängd	32.8 ft [10 m]
Maximal digital upplösning	1920 x 1080
Audio-specifikationer	Stöder stereo i två kanaler
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	126,695 Hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	1 - HDMI (19-stifts) 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Värdkontakter	4 - HDMI (19-stifts) 4 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps) 8 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Övriga gränssnitt	2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	4 - Indikator för datorval 4 - Indikator för hubbval
-----------------	---

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5 A
Utspänning	9V DC

	Utström	2 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~90 % RH icke-kondenserande
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	10.0 in [25.5 cm]
	Produktbredd	4.0 in [10.2 cm]
	Produkthöjd	1.8 in [4.5 cm]
	Produktvikt	2.2 lb [1 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	10.6 in [26.8 cm]
	Paketets bredd	6.3 in [16 cm]
	Paketets höjd	7.5 in [19.1 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.3 lb [2.4 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB 3.0 KVM-switch med 4 portar
		4 - HDMI-kablar m/m
		4 - USB 3.0 A-B-kablar
		4 - 3,5 mm audio/mikrofonkablar

1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.