

4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Produkt-ID: SV431TDVIUA



Mit dem 4-Port-Dreifach-Monitor DVI USB KVM-Switch SV431TDVIUA können 4 PCs mit je 3 DVI-Video-Ausgängen gemeinsam Monitore, 1 Mikrofon und ein Lautsprecherset, 1 Tastatur und 1 Maus sowie ein weiteres USB 2.0-Peripheriegerät, z. B. eine externe Festplatte, USB-Sticks, Drucker oder Webcam, nutzen.

Mit dem Dreifach-DVI KVM-Switch können Sie mit einem Tastendruck zwischen 4 Multi-DVI-PCs hin und her schalten und dabei die professionelle Videoqualität aller Monitore bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 beibehalten. Der Dreifach-Monitor-DVI-KVM-Switch bietet auch einen integrierten USB-Hub-Port, über den USB 2.0-Peripheriegeräte von angeschlossenen Systemen gemeinsam genutzt werden können, sodass keine Kosten für doppelte Peripheriegeräte entstehen. Auch gespeicherte Daten können bequem von den PCs gemeinsam genutzt werden.

Der 4-Port-Dreifach-Monitor-DVI-KVM-Switch SV431TDVIUA wird mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenlose technischer Unterstützung geliefert.

BITTE BEACHTEN: Auch wenn diese KVM über einen DVI-I-Anschluss verfügt, unterstützt sie ausschließlich Single-Link-DVI-D-Videoquellen (nur digital). Für alle PC-zu-KVM- und KVM-zu-Konsole-Verbindungen wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln empfohlen, wo immer dies möglich ist.

Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schalten Sie drei Displays, Maus, Tastatur, Lautsprecher, Mikrofon und ein USB-Peripheriegerät zwischen vier PCs
- Anwendungen für Grafikdesign und Multimediaproduktion
- Hervorragend geeignet für CAD/CAM-Bediener, die Systeme mit mehreren Monitoren nutzen
- Finanz-/Bank- und Handelscomputer mit mehreren Monitoren
- Hochauflösende medizinische Bildgebung mit mehreren Displays

Merkmale

- Schalten Sie 3 Monitore und Peripheriegeräte zwischen 4 PCs
- Unterstützt HD-DVI-Auflösungen auf 3 Monitoren von jeweils 1920 x 1200
- Schalten Sie Audio-Geräte unabhängig um
- Unterstützt Drucktasten an der Frontblende und Schnellstastenfunktionen für Computerauswahl
- Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
- Vollmetallgehäuse für langfristige Strapazierfähigkeit
- Hub-Port unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Geräte
- HDCP-konform

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Audio Ja

KVM-Ports 4

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp DVI

Mehrfach-Monitor Yes

Einbaufähig Optional

Mit Kabeln Nein



Reihenschaltung Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Ja
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	1920x1200
Breitbild unterstützt	Ja
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellastentaste
MTBF	156000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstellen	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostanschlüsse	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle



Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Auch wenn diese KVM über einen DVI-I-Anschluss verfügt, unterstützt sie ausschließlich Single-Link-DVI-D-Videoquellen (nur digital). Für alle PC-zu-KVM- und KVM-zu-Konsole-Verbindungen wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln empfohlen, wo immer dies möglich ist.
---------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Orange - PC online Grün - Aktiver PC
--------------	---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktbreite	8.6 in [21.9 cm]



Produkthöhe	3.2 in [81 mm]
Produkttiefe	5.4 in [13.7 cm]
Produktgewicht	3.3 lb [1.5 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	11.7 in [29.7 cm]
Package Width	10.7 in [27.2 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.9 lb [2.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4-Port-Dreifach-Display-KVM
	Gummifußmatten
	Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
	Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

