

4 Port VGA KVM Switch mit USB 3.0 SuperSpeed und Audio inkl. Kabel

Product ID: SV431U3A



Der 4 Port USB 3.0 VGA KVM-Switch SV431U3A ermöglicht die Steuerung von 4 VGA-, USB 3.0-fähigen PCs mit einem einzigen Set aus Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten. Für zusätzlichen Komfort bieten die mitgelieferten KVM-Kabel eine einsatzbereite KVM-Lösung.

Dieser USB 3.0 KVM-Switch bietet einen integrierten 2-Port-Hub, der USB 3.0-Datenraten bis zu 5 Gbit/s unterstützt und mit USB 2.0 und 1.1/1.0-Geräten abwärts kompatibel ist, sodass eine problemlose Funktion für Ihre USB-Peripheriegeräte gewährleistet ist.

Dieser 4-Port-VGA-KVM-Switch bietet Unterstützung für hohe Auflösungen (bis zu 2048 x 1536) und kann mit Leichtigkeit große VGA-Displays betreiben, sodass er hervorragend für Grafikanwendungen geeignet ist, die eine hochauflösende Videoausgabe erfordern.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal für Finanz-/Bankinstitutionen, Grafikdesigner, Multimedia-Anwendungen sowie Industriezweige, die CAD/CAM-Anwendungen verwenden
- Dank des eingebauten USB 3.0-Hubs und der Mikrofon-/Audio-Möglichkeiten haben Benutzer volle Kontrolle über ihre Multimedia-Computer und können Peripheriegeräte zuhause oder im Büro gemeinsam verwenden
- Steuern Sie vier VGA-USB-Computer mit einem einzigen Satz Konsolen-Peripheriegeräte (Tastatur, Maus und Monitor)

Features

- Integrierter USB 3.0 (5 Gbit/s)-Hub
- Schnell Tasten und Druck Tasten an der Frontblende für einfache Computerauswahl
- Mit Video-, Audio- und USB-Kabeln
- Konsolenanschlüsse für USB-Tastatur und Maus
- Unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1536
- Keine Software oder Treiber erforderlich.
- Stereo-Audio- und Mikrofonunterstützung

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Yes
	KVM-Ports	4
	PC-Schnittstelle	USB 3.0
	PC-Videotyp	VGA
	Mehrfach-Monitor	1
	Einbaufähig	No
	Mit Kabeln	Yes
	Reihenschaltung	No
Leistung	OSD- & Schnell Tastenunterstützung	No
	IP-Steuerung	No
	Hot-Key Selection	Yes
	Max. Kabellänge	32.8 ft [10 m]
	Max. Analogauflösungen	2048 x 1536
	Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo-unterstützt
	Portauswahlunterstützung	Push Button and Hotkeys
	MTBF	183,411 Hours
	Steckverbinder	Konsolen-Schnittstelle(n)
	Konsolen-Schnittstelle(n)	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Konsolen-Schnittstelle(n)	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
	Hostanschlüsse	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Hostanschlüsse	USB Type-B (9 pin) USB 3.0

	Hostanschlüsse	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
	Andere Schnittstelle(n)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	LED-Anzeiger	PC-Auswahlanzeige
	LED-Anzeiger	Hub-Auswahlanzeige
Strom	Mit Stromadapter	AC Adapter Included
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.5 A
	Ausgangsspannung	9V DC
	Ausgangsstrom	2 A
	Polarität der Mittelspitze	Positive
	Steckertyp	M
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Gehäusetyp	Steel
	Produktlänge	10.0 in [2.5 cm]
	Produktbreite	4.0 in [1.0 cm]
	Produkthöhe	1.8 in [45 mm]
	Produktgewicht	33.1 oz [938 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	10.6 in [2.7 cm]
	Package Width	7.5 in [1.9 cm]
	Package Height	6.3 in [1.6 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	6.9 lb [3.1 kg]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	4-Port-USB 3.0 KVM-Switch
	Im Paket enthalten	VGA-Stecker/Stecker-Kabel
	Im Paket enthalten	USB 3.0 A-B-Kabel
	Im Paket enthalten	3,5-mm-Audio/Mikrofonkabel
	Im Paket enthalten	Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
	Im Paket enthalten	Anleitung

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

