

4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter

Produkt-ID: SV431USB



Mit dem 4-Port Rack-Montage-VGA USB-KVM-Switch mit Hub SV431USB können ganz einfach bis zu vier Computer mit einem einzigen Monitor und Set von USB-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus) gesteuert werden.

Der USB-KVM-Switch verfügt über einen eingebauten 4-Port USB-Hub, über den Sie die angeschlossenen USB-Peripheriegeräte für alle vier angeschlossenen PCs/Macs verwenden können, als ob diese Computer direkt mit ihnen verbunden wären.

Der KVM-Switch bietet praktische Platzierungs- und Montageoptionen, u. a. auch ein 1U-Rack-montierbares Gehäuse und rückseitige Anschlüsse für Master- und Slave-Computer, sodass Sie alle notwendigen Verbindungen ohne Störung Ihres Arbeitsplatzes herstellen können.

Der KVM-Switch ist eine plattformübergreifende Lösung, unterstützt auch hochauflösende Anwendungen von bis zu 1920x1440 und ermöglicht problemloses Steuern sogar von gemischten Umgebungen (Windows/Mac-OS/Linux).

Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Gemeinsame Verwendung von Computern und USB-Geräten in Heim-, Kleinbüro- oder Multimedia-Umgebungen.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von zwei Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Höhere Produktivität im Büro durch duale Systemsteuerung von Einzelplatz-Workstations.

Merkmale

- Dank Hot Plug-Unterstützung können Computer während des Betriebs ohne Reboot anderer angeschlossener Systeme hinzugefügt oder entfernt werden.
- Druckschalter in der Frontblende für schnelles und einfaches Umschalten.
- Hohe Auflösung von 1920x1440
- Betriebssystem-unabhängig - Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig.
- USB 2.0-Hub für gemeinsame Verwendung von Peripheriegeräten
- Stromversorgung über USB

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

U-Höhe 1U

Audio Nein

KVM-Ports 4

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Optional
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnell Tastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Nein
Max. Kabellänge	16.4 ft [5 m]
Max. Analogauflösungen	1920 x 1440
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste
MTBF	82506 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse	4 - USB B (4-polig)
	4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Um SV431USB mit einer USB-Tastatur mit zusätzlichen USB-Ports, z. B. einer Apple Macintosh-Tastatur, oder um SV431USB mit einem USB-Hub zu verwenden, ist möglicherweise eine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
---------	--

Strom

Stromversorgung	Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
	N

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Lagertemperatur	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Feuchtigkeit	0 - 80 %

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	8.7 in [22 cm]
Produktbreite	5.1 in [13 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]

	Produktgewicht	34.9 oz [988 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	11.7 in [29.6 cm]
	Paketbreite	7.7 in [19.5 cm]
	Pakethöhe	2.9 in [7.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.7 lb [1.2 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 4-Port-VGA USB KVM-Switch
		4 - Gummifüße
		1 - Anleitung
Garantieinformationen		
	Warranty	3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.