

Switch KVM de 4 Puertos con USB y Audio - de Montaje en Rack

ID del Producto: SV431USBAE



Este conmutador KVM USB para montaje en rack soporta aplicaciones de video de alta resolución (hasta 1920x1440 píxeles), así como la conmutación de audio entre los computadores conectados, además de incluir un concentrador USB 2.0 integrado que permite que el computador seleccionado tenga acceso a los periféricos USB de alta velocidad compartidos.

Además de permitir el control de hasta cuatro computadores mediante un juego de teclado y mouse USB, el conmutador está fabricado con una resistente caja de metal macizo y se puede montar en un rack dentro de un rack/armario de servidores si se usa el kit de soporte para montaje en rack (SV431RACK) opcional, lo cual minimiza el estorbo de cables y ahorra espacio.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Control de hasta cuatro computadores y uso compartido de un solo teclado, ratón, monitor y altavoces.
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre cuatro computadores, de

hasta tres periféricos USB.

Características

- Diseñado para aplicaciones de alta resolución: hasta 1920x1440 píxeles
- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Conmutación de audio mediante la conectividad de micrófono y altavoces
- Función auto-scan para seleccionar computadores en forma secuencial
- Compatible con Sistemas Operativos con soporte para USB
- Selección a través de botón pulsador en panel frontal
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta tres dispositivos USB de alta velocidad con los computadores conectados

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Opcional
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
--	----

Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1440
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
MTBF	136000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	4 - USB B (4 pines)
	4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Otra(s) Interfaz(ces)	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A

Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	10

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Humedad	0 - 80 %

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.7 in [22.0 cm]
Ancho del Producto	5.1 in [13.0 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.4 cm]
Peso del Producto	2.2 lb [1.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	16.2 in [41.2 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Altura de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.3 lb [1.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM USB, 4 puertos, con audio
	1 - Pack de Topes de Goma

1 - Adaptador de Alimentación

1 - Manual

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.