

USB Dual VGA KVM Verlängerung bis zu 200m - KVM Extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

Produkt-ID: SV565DUTPU



Mit dem USB Dual VGA KVM Console Extender über Cat5 UTP SV565DUTPU können Sie einen Dual VGA-PC oder KVM-Switch mit HD-Auflösung 1920x1200 in bis zu 200 m Entfernung bedienen, als ob dieser lokal installiert wäre. PC-Verbindungskabel werden für eine einsatzbereite Lösung mit diesem Produkt mitgeliefert.

Der Dual VGA Cat5 KVM-Extender unterstützt bedienerfreundliche Schnellasten- und Drucktastenbefehle, mit dessen Hilfe Sie zwischen lokal und remote verbundenen Systemen wechseln können, während Console-Verbindungen an beiden Enden der Konfiguration einfachen Zugriff auf alle angeschlossenen Systeme ermöglichen. Die Schnellastentaste bieten auch Steuerelemente zur Videoanpassung zur Optimierung der Bildqualität über verschiedene Entfernungen. Erweiterung der Reichweite über zwei standardmäßige Cat5-Kabel (oder höhere Kabel) ermöglicht die Nutzung der vorhandenen Infrastrukturverkabelung für Fernzugriff auf Ihren Server oder KVM-Switch.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal zum Steuern eines PCs in Bereichen, wo Lüfter- oder Festplattengeräusche unerwünscht sind, z. B. in TV-Studios.
- Steuern/Überwachen Sie einen Remote-Server von einer anspruchsvollen Umgebung aus, wo ein PC aufgrund von Wärme, Staub usw. nicht ordnungsgemäß funktionieren würde (Fabrik, Lagerhalle, Bergbau usw.).
- Kann als Thin Client für Power User fungieren, die leistungsstarke Rackmount-Server als Desktop-Computer steuern.
- Nutzen Sie einen oder mehrere Server in einem Serverraum von einem Remote-Standort im selben Gebäude oder Gelände aus.

Merkmale

- Dual VGA KVM-Extender mit Auflösung von 1920x1200
- Kann mit einem einzelnen Computer verwendet oder an einen bestehenden KVM-Switch angeschlossen werden.
- Erweitern Sie die Reichweite mit 2 Industriestandard-UTP-Netzkabeln auf bis zu 200 m
- KVM Console-Verbindungen sowohl am lokalen als auch am remoten Ende
- Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
- Intuitive Schnell Tastenbefehle zur Video-Feineinstellung

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Audio Nein

KVM-Ports 2

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor 2

Einbaufähig Nein

Mit Kabeln Ja

Leistung

IP-Steuerung	Nein
Max. Übertragungsentfernung	200m [656ft]
Max. Analogauflösungen	1920x1200
Unterstützte Auflösungen	1920x1200 @ 650 ft (200m)
MTBF	65000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Andere Schnittstelle(n)	2 - RJ-45

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Produktgewichte/Maße und Anschlusstypen beziehen sich auf nur eine Einheit (entweder Host oder Remote)
---------	--

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.2A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv

Steckertyp	M
Stromverbrauch	5.4

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	6.1 in [15.5 cm]
Produktbreite	3.1 in [8 cm]
Produkthöhe	1.6 in [4 cm]
Produktgewicht	18.9 oz [535 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	14.4 in [36.6 cm]
Paketbreite	9.3 in [23.7 cm]
Pakethöhe	3.0 in [7.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.7 lb [2.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Lokales Gerät
	1 - Remote-Gerät
	2 - 1,8 m 2-in-1 USB VGA KVM-Kabel
	2 - 1,2m VGA Kabeln

1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)

8 - Gummifüße

1 - Gebrauchsanweisung

Garantieinformatio
nen

Warranty

3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.