

Extendeur de console KVM par fibre optique multimode avec DVI, USB, série et audio

N° de produit: SV565FXDUSA



L'extendeur de console KVM USB DVI avec câble optique MM série et audio SV565FXDUSA (2 km) vous permet de contrôler un serveur, un ordinateur ou plusieurs ordinateurs (connectés à un commutateur KVM) grâce à un câble optique multimode et ce, à une distance pouvant atteindre 2 km. La transmission de vidéo DVI numérique (ou HDMI avec un adaptateur DVI-HDMI) par câble optique multimode évite la perte de qualité du signal. La vidéo est alors aussi claire et nette que si l'écran était directement branché au PC. Pour encore plus de commodité, l'extendeur de console KVM prend en charge les connexions USB et est compatible avec toutes les marques de commutateur KVM USB. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Contrôle à distance protégé de serveurs sécurisés physiquement inaccessibles
- Contrôle/surveillance un PC à distance depuis un environnement difficile (usine, entrepôt, exploitation minière, etc.)
- Il est possible d'effectuer des activités d'édition vidéo haut de gamme, CGI et autres d'activités intensives de l'unité centrale sur un serveur lame à distance haut de gamme à partir d'un bureau ne comportant que des périphériques.
- Prolonge et contrôle de grands affichages ou kiosques de signalisation numérique avec une haute définition numérique de 1080p et plus.
- Permet l'accès local et à distance à un rack de serveur sans sacrifier l'espace de travail et le contrôle

## Spécifications techniques

- Distance prise en charge de 2 km maximum
- Pleinement compatible avec les normes DVI-D et HDMI par DDWG
- Prolonge les signaux multiples : Clavier et souris USB, périphérique série RS232, vidéo numérique (DVI/HDMI) et audio
- Prise en charge d'une résolution de haute définition jusqu'à 1920 x 1200 (et 1080p HD)
- Câble optique multimode de 30 m inclus
- Sans aucune interférence électromagnétique (EMI)
- Aucune perte de signal lors de la transmission vidéo numérique et image réelle à 100 % à destination, même sur de longues distances
- Le support de montage en rack en option (vendu à part) permet de fixer les rallonges dans n'importe quel rack standard de 48 cm.
- Commandes par touche directe et bouton-poussoir
- Conformité à la norme HDCP
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DVI
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Oui
Mode cascade	Non

---

Performance

Prise en charge DVI	Oui - Single Link
Contrôle IP KVM	Non
Distance de transfert max.	2 km (1.2 mi)
Résolutions numériques max.	1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)
Prise en charge grand écran	Oui
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	190000 heures

---

Connecteur(s)

Interface(s) console	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	DB-9 (9 broches , D-Sub)
	DVI-I (29 broches)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteurs hôte	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	DB-9 (9 broches , D-Sub)
	DVI-I (29 broches)
	USB B (4 broches)
Autre(s) interface(s)	Fibre optique duplex SC

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
----------	--

---



## Indicateurs

Indicateurs lumineux	Indicateurs série (statut RX/TX)
	Indicateur de statut (vert - sous tension, bleu - sous tension et connecté)
	Indicateur distant
	Indicateur local

---

## Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	2 adaptateurs CA inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.5A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18

---

## Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

---

## Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur du produit	8.7 in [22 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [44 mm]

Profondeur du produit 5.3 in [13.5 cm]

Poids du produit 2.3 lb [1.0 kg]

---

Informations  
d'emballage

Package Length 19.7 in [50 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 14.0 in [35.6 cm]

Poids brut 12.8 lb [5.8 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- Extendeur local
- Extendeur à distance
- Supports pour montage en rack
- Ensemble de câbles USB DVI et audio
- Câble optique MM de 30 m
- Pieds en caoutchouc
- Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
- Manuel

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

