

Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Video DVI - Serial y Audio

ID del Producto: SV565FXDUSA



El Extensor de Consola KVM USB DVI c/ Serial y Audio a través de Fibra MM (2km), SV565FXDUSA permite controlar un servidor, uno o múltiples ordenadores (conectados al Conmutador KVM) a través de un enlace de fibra multimodo, a distancias de hasta 2000m (6562 pies). Al transmitir video DVI digital (o HDMI con un adaptador DVI a HDMI) a través de un enlace de fibra óptica multimodo no hay pérdida de calidad de señal, por lo que el video es tan nítido y vívido como si el monitor estuviera conectado directamente a la PC. Para una mayor conveniencia, el Extensor de Consola/KVM soporta conexiones con ordenadores equipados con USB, y es compatible con cualquier marca de Conmutador KVM USB. Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad













## **Aplicaciones**

- Control remoto seguro de servidores protegidos físicamente localizados en lugares inaccesibles
- Ideal para controlar/monitorear una PC remota desde un entorno adverso (fábrica, depósito, etc.)



- La edición de video, CGI y otras actividades de uso intensivo del CPU se pueden realizar en un servidor remoto tipo blade de alta gama desde un escritorio con periféricos solamente
- Permite ampliar y controlar grandes pantallas de señalización digital o kioscos con calidad de definición digital de 1080p+
- Permite acceso remoto y local a un rack de servidores sin sacrificar por ello el espacio de trabajo ni el control

## Características

- Soporta una distancia máxima de 2000m (6562 pies)
- Compatible con estándares DVI-D y HDMI por DDWG
- Extiende múltiples señales: teclado y mouse USB, serie RS232, video digital (DVI/HDMI), y audio
- Soporta resolución de alta definición hasta 1920 x 1200 (y HD 1080p)
- Cable de fibra multimodo 30m (98 pies)
- Completamente libre de interferencia electromagnética (EMI)
- La transmisión de video digital asegura pérdida de señal cero y 100% de calidad de imagen en el destino final, incluso a través de grandes distancias
- El soporte de montaje en rack (se vende por separado) permite instalar los extensores en un rack de 19 pulgadas
- Control mediante teclas de acceso rápido y botones
- Compatible con HDCP
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y mouse (inclusive Inalámbricos)

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Soporte de Audio	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Plataformas Admitidas	USB
	Tipo de Video PC	DVI





Soporte de Pantalla 1 Doble Montaje en Rack Sí Sistema En Cascada No Rendimiento Sí - Enlace Único Soporte DVI Control IP KVM No Distancia Máxima de 2 km (1.2 mi) Transferencia Resolución Digital 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p) Máxima Pantalla Plana Sí Soportada Soporte para Selección Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo de Puertos **MTBF** 190000 horas Conector(es) Interfaz(ces) de 4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Consola 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) 2 - DVI-I (29 pines) 4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) Conectores del Host 4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) 2 - DVI-I (29 pines) 2 - USB B (4 pines) 2 - SC Dúplex de Fibra Óptica Otra(s) Interfaz(ces) Software

OS independent; No software or drivers required

Compatibilidad OS





Observaciones / Requisitos

Nota Soporta prácticamente todas las combinaciones de

teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)

Indicadores

Indicadores LED 2 - Indicadores de Comunicación Serie (estado RX/TX)

1 - Indicadores de Estado (Verde - Encendido, Azul -

Encendido y Conectado)

1 - Indicador Remoto

1 - Indicador Local

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos

Incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.5A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 1.5A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 0~80%

Características Físicas

Color Negro



Tipo de Gabinete Acero

Ancho del Producto 8.7 in [22 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]

Profundidad del

Producto

5.3 in [135 mm]

Peso del Producto 2.3 lb [1.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 20.2 in [51.2 cm]

Ancho de la Caja 14.1 in [35.8 cm]

Altura de la Caja 4.8 in [12.2 cm]

Peso (de la Caja) del 11.8 lb [5.3 kg] Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Unidad Local del Extensor

1 - Unidad Remota del Extensor

4 - Soportes de montaje en estante

2 - Conjuntos de cable DVI USB y de Audio

1 - Cable de Fibra MM 30m (98 pies)

1 - Topes de goma

2 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)

1 - Manual

<sup>\*</sup> La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.