

USB DVI KVM Console-Verlenger met Serieel & Audio via Glasvezel - 2km

Productcode: SV565FXDUSA



Met de SV565FXDUSA USB DVI KVM Console-Verlenger met Serieel & Audio kunt u een server, computer of meerdere computers bedienen (aangesloten via een KVM-switch) via een multi-mode glasvezelverbinding op een afstand van maximaal 2000 m. Door het zenden van digitale DVI-video (of HDMI met een DVI-naar-HDMI-adaptor) over een multi-mode glasvezelverbinding is er geen kwaliteitsverlies van het signaal, dus de video is zo scherp en helder als wanneer de monitor rechtstreeks zou zijn aangesloten op de pc. Voor extra gemak biedt de KVM-verlenger ondersteuning voor aansluiting op computers via USB en is compatibel met elk merk USB KVM-switch.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Veilige afstandsbediening van ontoegankelijke, fysiek beveiligde servers
- Bedien of bewaak een pc op afstand vanaf een ruwe omgeving (fabriek, magazijn, mijnbouw, enz.)
- Geavanceerde videobewerking, CGI en andere CPU-intensieve activiteiten kunnen worden uitgevoerd op een externe high-end server door middel van een console

- Verleng en bedien grote schermen voor narrowcasting of bij informatiebalies met volledig digitale HD-kwaliteit op 1080p+
- Maakt toegang tot een serverrack mogelijk, lokaal en op afstand, zonder in te boeten op werkruimte en bedieningsgemak

Eigenschappen

- Ondersteuning voor afstanden tot 2000 m
- Volledig compatibel met DVI-D en HDMI-normen door DDWG
- Verlengt meerdere signalen: USB-toetsenbord en -muis, RS232 seriële poort, digitale video (DVI / HDMI) en audio
- Ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1200 (en HD 1080p)
- Inclusief 30 m multi-mode glasvezelkabel
- Volledig vrij van elektromagnetische interferentie (EMI)
- Digitale videotransmissie heeft geen signaalverlies en zorgt zelfs over lange afstand voor een 100% waarheidsgetrouw beeld
- Met de optionele beugel voor rackmontage (apart verkrijgbaar) kunnen de verlengers in elk standaard 19 inch rack worden gemonteerd
- Bediening per knopdruk of sneltoets
- HDCP-compatibel
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	1

Rack-monteerbaar	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link
IP-controle	Nee
Max. overdrachtsafstand	2 km (1.2 mi)
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	190000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
	2 - DVI-I (29-polig)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Hostaansluitingen	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
	2 - DVI-I (29-polig)
	2 - USB B (4-polig)
Andere aansluiting(en)	2 - Glasvezel SC duplex

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale

opmerkingen /
vereisten

	Notitie	Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Seriële indicatoren (RX/TX-status) 1 - Statusindicator (groen - power aan, blauw - power aan en verbonden) 1 - Indicator extern 1 - Indicator lokaal
Voeding	Voedingsbron	Inclusief 2 wisselstroomadapters
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.5A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Breedte product	8.7 in [22 cm]

Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Diepte product	5.3 in [135 mm]
Gewicht product	2.3 lb [1.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	20.2 in [51.2 cm]
Package Width	14.1 in [35.8 cm]
Package Height	4.8 in [12.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.8 lb [5.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Basiseenheid 1 - Console-eenheid 4 - Rekmontagesteunen 2 - Sets DVI-, USB- en audiokabels 1 - 30m multi-mode glasvezelkabel 1 - Rubberen voetjes 2 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU) 1 - Handleiding
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.