

USB VGA KVM Konsolen Extender mit seriell und Audio über Cat5 UTP - bis zu 300m

Produkt-ID: SV565USAGB



Mit dem USB VGA KVM Console-Extender SV565USAGB mit Seriell und Audio über Cat5 UTP (333 m) können Sie einen Server, einen Computer oder mehrere Computer (angeschlossen über KVM-Switch) über standardmäßige Cat 5- oder Cat 6-UTP-Netzwerkkabel in Entfernungen von bis zu 333 m über eine sichere Remote-Verbindung mit einem gesperrten (sicheren) Server steuern. Mit den montierten Slotblechen am Remote-Gerät kann der Console-Extender an einem geeigneten Ort montiert werden. Zudem unterstützt er Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 mit automatischer Bildkalibrierung für sofortigen Einsatz und verfügt über manuelle Steuerelemente, die über die serielle Schnittstelle zugänglich sind. Durch die Unterstützung von USB-Computerverbindungen bietet der Console/KVM-Extender noch mehr Komfort und ist kompatibel mit jedem USB KVM-Switch. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts. Konnektivitätsmodell

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erweitern Sie die Reichweite von USB-Tastatur- und -Maus, RS232 Seriell, VGA und Audio auf bis zu 330 m.
- Überwachen Sie computergesteuerte Geräte in einer Fabrik oder einem Lagerhaus.
- Steuern Sie sichere Server aus der Ferne
- Nutzen Sie einen oder mehrere Server in einem Serverraum über einen Remote-Standort.
- Perfekt zum Hinzufügen von Konsolensteuerungen in Umgebungen, die nicht für PC oder Server

geeignet sind.

- Kann als Thin Client für Power User fungieren, die leistungsstarke Rackmount-Server als Desktop-Computer steuern.
- Volle serielle Unterstützung für Remote-Anwendungen wie Touchscreens, Barcodeleser usw.
- Ideal für Hochsicherheitsumgebungen, wo Server und Daten in einem Serverraum untergebracht sind, und der Benutzer keinen direkten Zugriff auf die Hardware hat.

Merkmale

- Automatische Bildkalibrierung und Anpassung
- Unterstützung für hohe Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz
- Manuelle Konfiguration über serielle Schnittstelle
- Maximal unterstützte Entfernung von 300 m
- Integrierte Slotbleche für Wandmontage an Remote-Gerät
- Serielle Geräte können an der lokalen Station oder an der Remote-Console angeschlossen werden.
- Sender wird über den USB-Anschluss des Host-PCs mit Strom versorgt. Das Remote-Gerät wird über den mitgelieferten Adapter mit Strom versorgt.
- Firmware upgradefähig
- VGA und Audio-Passthrough an Remote-Gerät
- Unterstützt Kaskadieren für mehrere Remote-Stationen
- Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	1
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA

Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Reihenschaltung	Ja

Leistung

IP-Steuerung	Nein
Max. Übertragungsentfernung	300 m (984 ft)
Max. Analogauflösungen	1920x1080 @ 60Hz

Steckverbindungen

Konsolen-Schnittstelle (n)	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	DB-9 (9-polig, D-Sub)
	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	RJ-45
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostanschlüsse	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	DB-9 (9-polig, D-Sub)
	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	RJ-45
	USB B (4-polig)
Andere Schnittstelle(n)	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle
Hinweise/Anfo
orderungen

Hinweis	Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
---------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgungs-LED-Link (Empfänger und Sender)
	RJ45-Link-LED (Lokal und Remote)
	Setup-LED (Lokal)
	USB-Link (Tastatur und Maus für Lokal, Single-USB für Remote)

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Ausgangsspannung	5 DC
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Aluminium
Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]
Produktbreite	6.1 in [15.6 cm]
Produkthöhe	1.0 in [26.0 mm]



Produkttiefe	4.4 in [11.2 cm]
Produktgewicht	8.8 oz [250.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	11.8 in [30.0 cm]
Package Width	3.6 in [91.0 mm]
Package Height	6.5 in [16.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.1 lb [1.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Anleitung
	Lokales Gerät
	Netzadapter
	Remote-Gerät
	USB-Kabel
	VGA-Kabel
	Netzkabel (NA/GB/EU)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

