

Cat5使用VGA対応KVMエクステンダー(延長器) 最大150m延長

製品ID: SV565UTPU



VGA対応USB KVMコンソールエクステンダー。標準Cat5またはCat6 UTPネットワークケーブル接続により、サーバ、コンピュータ、KVMスイッチで接続した複数のマシンを制御し、最長150mの延長距離に対応します。パソコンとの接続ケーブルが同梱されており、すぐに導入できるソリューションとなっています。

既存のキーボード、マウス、モニターを使用してサーバールームとオフィス両方のコンピューターにアクセスできます。ワークステーション表示とリモートKVM表示を切り替えることができるため、専用のリモートコンソールが不要になり、スペースの節約にもつながります。

認証、レポート、互換性



用途

- ・工場または倉庫でコンピューター制御機器を監視
- ・離れた場所から、サーバールームのサーバーを使用
- ・リモートマシンやセキュリティ監視システムの制御

製品の特長

- ・リモート操作: 最大150m離れたUSB & VGA KVM、またはPCの制御が可能なVGA対応KVM延長器。ホットキーコマンド、ホスト&リモート間の自動切り替え、専用コントロールに対応

高いコスト効率: 既存の標準KVM機器を遠隔操作対応ハードウェアに変換するKVMエクステンダー。コストパフォーマンスよく既存ハードウェアの機能拡張が可能

・自在な構成: PC

1台で利用できるほか、既存のKVMスイッチに接続可能。USBキーボード、マウス、および各種コンボ/ワイヤレス構成に幅広く対応

簡単導入: 業界標準のUTPネットワークケーブルを使用して簡単にインストール可能なPC切替機用延長機（イーサネット接続対応）。OSに依存せず、ソフトウェアやドライバーインストール不要のプラグアンドプレイに対応

・ITプロからの信頼を獲得: 35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
オーディオ	なし
KVMポート	2
PCインターフェース	USB
PCビデオタイプ	VGA
マルチモニター	1
ラック取り付け可能	なし

性能

IPコントロール	なし
最大伝達距離	150m
対応解像度	1280 x 1024 @ 300ft/ 100m 1024 x 768 @ maximum cable length
MTBF	126000 時間

コネクタ

コンソールインターフェース	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - VGA (高密度D-Sub) [15ピン]
ホストコネクタ	1 - VGA (高密度D-Sub) [15ピン]
その他のインターフェース	1 - RJ-45

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

特記 / 必要条件

注意	製品の重量測定とコネクタのタイプは単一のユニットだけを表示（ホストまた
----	-------------------------------------

はリモート)

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.2A
出力電圧	12 VDC
出力電流	1.5A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	M
消費電力(W)	18

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	0～80%相対湿度

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	7.5 cm [3.0 in]
製品横	15.5 cm [6.1 in]
製品高さ	2.0 cm [0.8 in]
製品重量	0.6 kg [1.3 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	24.7 cm [9.7 in]
パッケージ横	30.2 cm [11.9 in]
パッケージ高さ	8.8 cm [3.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.4 kg [3.1 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – ホストユニット
	1 – リモートユニット

2 - 1.8m 2-in-1 USB VGA KVMケーブル

8 - ゴム足

1 - 電源アダプタ

1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。