

8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch - 8-fach VGA Umschalter mit Audio

Produkt-ID: SV831DUSBAU



Mit dem 8-Port-Rackmount-USB VGA KVM-Switch (mit Audiokabeln) SV831DUSBAU können Sie bis zu 8 USB-Computer über ein einziges Peripheriegeräteset aus Tastatur, Maus und Monitor steuern. Er verfügt über Audio- und Mikrofon-Ports zum Umschalten zwischen Audiosignalen ebenso wie PC-Ports. Basierend auf der schlanken 1U-Rackmount-Form verfügt der 8-Port-USB-KVM für maximale Platzeffizienz über Kabelanschlüsse an der Rückseite. Zudem können mehrere KVM-Geräte zur Steuerung von bis zu 64 Computern angeschlossen (kaskadiert) werden. Dank dieser Skalierbarkeit kann die KVM-Lösung nach Bedarf erweitert werden. Um einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten, verfügt der Switch über automatische und manuelle Abtastmodi. Er unterstützt das Umschalten per Schnelltaste und Drucktaste und bietet ein praktisches OSD (On Screen Display) für zusätzliche Konfigurationsoptionen. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der SV831DUSBAU kann nur mit bestimmten 2-in-1-VGA- und -USB-Kabel verwendet werden (separat erhältlich). Nachstehend sehen Sie eine Liste der von StarTech.com anerkannten Kabel:

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

3 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

4,5 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Administration von einer einzigen Konsole Ihres Nebenstandorts/Ihrer ISP-Einrichtung spart Zeit und Geld.
- Schaffen Sie eine skalierbare, rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Greifen Sie auf mehrere Sicherheits- und DVR-Steuerungssysteme von einem Ort aus zu.
- Überwachen Sie mehrere Systeme gleichzeitig in Software-QA-Laboren.

Merkmale

- Unterstützt das Umschalten per Schnelltaste und Drucktaste an Frontblende
- Identifizieren und wählen Sie Computer nach den über das OSD-Menü zugewiesenen Namen.
- Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
- Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
- Unterstützte 4:3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
- Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- USB Console-Schnittstelle
- Plug and Play-Systemkonfiguration
- Unterstützt Set aus USB-Tastatur und -Maus an einem USB-Anschluss

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

U-Höhe 1U

Audio Ja

KVM-Ports 8

PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Ja

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Ja
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Analogauflösungen	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Anzahl von Benutzern	1
Max. kaskadierte Computer	64
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)
MTBF	150000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstellen	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)



VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Paket enthält acht 1,8 m lange, grüne Audiokabel und acht 1,8 m rote Mikrofonkabel. Andere Längen und Optionen sind auf der Zubehörseite erhältlich.
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	Grün - Stromversorgung
	Grün - Online-PC
	Rot - PC ausgewählt

Strom

Stromverbrauch	48
----------------	----

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktbreite	21.3 in [54 cm]
Produkthöhe	1.8 in [45 mm]
Produkttiefe	7.1 in [18 cm]
Produktgewicht	5.7 lb [2.6 kg]

Verpackungsinformationen



Package Length	23.3 in [59.1 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	10.4 in [26.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.3 lb [4.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	KVM Switch
	Slotbleche
	6ft Grüne Audiokabel und rote Mikrofonkabel (insgesamt 16)
	Fußmatte
	Stromkabel, 1,8 m (NA, EU, UK)
	Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

