

## 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD

Produkt-ID: SV831DUSBU



Der 8-Port 1U-Rackmount-USB KVM-Switch SV831DUSBU mit OSD (On-Screen-Display) ist ein zuverlässiges Computermanagement-Tool, mit dem Sie bis zu 8 per USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur und Maus sowie einen einzigen Monitor steuern können.

Der KVM-Switch bietet maximale Steuerungsmöglichkeiten. Sie können über Schnellastenbefehle oder Drucktasten an der Frontblende zwischen den Computern umschalten. Außerdem bietet er über das On Screen Display (OSD) zusätzliche Konfigurationsoptionen und Bequemlichkeit.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 8-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 64 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der SV831DUSBU kann nur mit bestimmten 2-in-1-VGA- und -USB-Kabel verwendet werden (separat erhältlich). Nachstehend sehen Sie eine Liste der von StarTech.com anerkannten Kabel:

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

3 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

4,5 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Administration von einer einzigen Konsole Ihres Nebenstandorts/Ihrer ISP-Einrichtung spart Zeit und Geld.
- Schaffen Sie eine skalierbare, rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Überwachen Sie mehrere Systeme gleichzeitig in Software-QA-Laboren.

## Merkmale

- Unterstützt das Umschalten per Schnell Taste und Drucktaste an Frontblende
- Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
- Identifizieren und wählen Sie Computer nach den über das OSD-Menü zugewiesenen Namen.
- Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- USB Console-Schnittstelle
- Plug and Play-Systemkonfiguration
- Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
- Unterstützte 4 : 3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
- Unterstützt Set aus USB-Tastatur und -Maus an einem USB-Anschluss

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Audio Nein

KVM-Ports 8



PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Ja

---

#### Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Ja
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Analogauflösungen	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Anzahl von Benutzern	1
Max. kaskadierte Computer	64
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)
MTBF	150000 Stunden

---

#### Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---



---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Grün - Stromversorgung
	Grün - Online-PC
	Rot - PC ausgewählt

---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

---

Umwelt

Betriebstemperatur	5&degC to 40°C (41°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20&degC to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktbreite	21.3 in [54 cm]
Produkthöhe	1.8 in [45 mm]
Produkttiefe	7.1 in [18 cm]
Produktgewicht	6.4 lb [2.9 kg]



---

Verpackungsinformationen

Package Length	22.6 in [57.3 cm]
Package Width	3.5 in [89 mm]
Package Height	10.6 in [26.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.3 lb [3.3 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	8-Port-USB KVM-Switch
	Slotbleche
	Beutel mit Schrauben
	Packung GummifüÙe
	Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
	Benutzerhandbuch

---

\* GröÙe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

