

8-Port-1U-Rackmontage-DVI-USB-KVM-Switch

Produkt-ID: SV831DVIU



Der USB-KVM-Switch des SV831DVIU-8-Port 1U-Rackeinbaus ermöglicht die Verwaltung von bis zu 8 USB-verbundenen Computern (jeweils mit DVI- oder HDMI-Monitorausgabe) über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Der KVM-Switch bietet maximale Kontrolle, sodass Sie mithilfe von Tastenbefehlen oder Tasten auf der Vorderseite die Computer wechseln können. Unterstützt digitale Auflösungen bis zu 1920 x 1200 über DVI- oder HDMI-Anschluss (bei Verwendung eines DVI-zu-HDMI-Adapters - siehe Zubehör). Dieser KVM bietet die hohen Auflösungen, die für neuere Monitoren empfohlen werden. So können Sie Ihren Monitor/Bildschirm optimal nutzen.

Dieser 8-Port-Switch ist eine perfekte Ergänzung jedes Server- oder Softwaretestlabors und benötigt 1 HE Platz in einem Rack.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Hervorragend geeignet für Softwareentwicklung und QA-Testlabore mit mehreren PCs und

Plattformen, die an eine Konsole angeschlossen sind

- Administration Ihrer Nebenstandorte/ISP-Standorte über eine einzige Konsole
- Schaffen Sie eine rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.

Merkmale

- Unterstützt DVI/HDMI-Auflösungen bis zu 1920 x 1200
- Kann mit DVI-auf-HDMI-Adaptoren zum Verbinden von HDMI-basierten Systemen verwendet werden
- Unterstützung für die meisten kombinierten/kabellosen Sets von Tastatur und Maus
- Betriebssystem-unabhängig - keine Treiber oder Software erforderlich.
- Druckschalter in der Frontblende und Tastenfunktionen ermöglichen einfaches Umschalten.
- Die automatische Überprüfungsfunktion tastet die Computer sequenziell ab.
- Kann an USB-basierte Computersysteme angeschlossen werden
- USB-Konsolen-Anschlüsse für Tastatur und Maus
- Unterstützt Mac®- und Sun-Tastaturzuordnung - Tastaturzustände werden automatisch gespeichert und wiederhergestellt beim Umschalten der Computer
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse(Pro)

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

U-Höhe	1U
Audio	Nein
KVM-Ports	8
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DVI

Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnelltastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Ja - Single Link
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Kabellänge	15.0 ft [4.6 m]
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	134000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - DVI-I (29-polig)
	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Hostanschlüsse	8 - DVI-I (29-polig)
	8 - USB B (4-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Unterstützt SUN-Tastaturemulation
Strom		
Stromversorgung	Mit Netzadapter	
Eingangsspannung	100 - 240 AC	
Eingangsstrom	1.8A	
Ausgangsspannung	12V DC	
Ausgangsstrom	4A	
Polarität der Mittelspitze	Positiv	
Steckertyp	M	
Stromverbrauch	48	
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit	
Physische Eigenschaften		
Farbe	Schwarz	
Gehäusetyp	Stahl	
Produktlänge	7.1 in [18 cm]	
Produktbreite	17.2 in [43.8 cm]	
Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]	
Produktgewicht	5.5 lb [2.5 kg]	
Verpackungsinformationen		

Paketmenge	1
Paketlänge	10.4 in [26.5 cm]
Paketbreite	23.4 in [59.5 cm]
Pakethöhe	3.5 in [9.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.2 lb [3.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 8-Port-DVI USB KVM-Switch
	1 - Rackmontage-Slotbleche
	3 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
	1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

