

8-Port-1U-Rackmontage-DVI-USB-KVM-Switch

Produkt-ID: SV831DVIU



Der USB-KVM-Switch des SV831DVIU-8-Port 1U-Rackeinbaus ermöglicht die Verwaltung von bis zu 8 USB-verbundenen Computern (jeweils mit DVI- oder HDMI-Monitorausgabe) über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Der KVM-Switch bietet maximale Kontrolle, sodass Sie mithilfe von Tastenbefehlen oder Tasten auf der Vorderseite die Computer wechseln können. Unterstützt digitale Auflösungen bis zu 1920 x 1200 über DVI- oder HDMI-Anschluss (bei Verwendung eines DVI-zu-HDMI-Adapters - siehe Zubehör). Dieser KVM bietet die hohen Auflösungen, die für neuere Monitoren empfohlen werden. So können Sie Ihren Monitor/Bildschirm optimal nutzen.

Dieser 8-Port-Switch ist eine perfekte Ergänzung jedes Server- oder Softwaretestlabors und benötigt 1 HE Platz in einem Rack.

Dieses Produkt ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Hervorragend geeignet für Softwareentwicklung und QA-Testlabore mit mehreren PCs und Plattformen, die an eine Konsole angeschlossen sind
- Administration Ihrer Nebenstandorte/ISP-Standorte über eine einzige Konsole
- Schaffen Sie eine rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm

- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.

Merkmale

- Unterstützt DVI/HDMI-Auflösungen bis zu 1920 x 1200
- Kann mit DVI-auf-HDMI-Adaptern zum Verbinden von HDMI-basierten Systemen verwendet werden
- Unterstützung für die meisten kombinierten/kabellosen Sets von Tastatur und Maus
- Betriebssystem-unabhängig - keine Treiber oder Software erforderlich.
- Druckschalter in der Frontblende und Tastenfunktionen ermöglichen einfaches Umschalten.
- Die automatische Überprüfungsfunktion tastet die Computer sequenziell ab.
- Kann an USB-basierte Computersysteme angeschlossen werden
- USB-Konsolen-Anschlüsse für Tastatur und Maus
- Unterstützt Mac®- und Sun-Tastaturzuordnung - Tastaturzustände werden automatisch gespeichert und wiederhergestellt beim Umschalten der Computer
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse(Pro)

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
U-Höhe	1U
Audio	Nein
KVM-Ports	8
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DVI
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja

Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Ja - Single Link
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Kabellänge	15.0 ft [4.6 m]
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	134000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostanschlüsse	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Unterstützt SUN-Tastaturemulation
---------	-----------------------------------



Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	4A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	48

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	7.1 in [18 cm]
Produktbreite	17.2 in [43.8 cm]
Produkthöhe	1.7 in [44 mm]
Produktgewicht	5.5 lb [2.5 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	23.4 in [59.5 cm]
Package Width	10.4 in [26.5 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]



Versandgewicht
(Verpackung) 8.3 lb [3.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 8-Port-DVI USB KVM-Switch

Rackmontage-Slotbleche

Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen

Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

