

Ersatz-Netzteil 12V, 6,5A

Produkt-ID: SVA12DN4NEUA



Dieses Ersatz-Netzteil bietet Stromversorgung für elektronische Geräte mit 4-poligem DIN-Hohlstecker, die 12 Volt und bis zu 6,5 A Strom benötigen.

Das Netzteil ist der perfekte Ersatz für ein verloren gegangenes oder beschädigtes Netzteil, das Sie zur Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte verwendet haben.

Wenn Ausfallzeiten nicht in Frage kommen, vermeiden Sie durch das Bereithalten von Ersatz-Netzteilen, dass Sie auf eine Ersatzlieferung warten oder gar Ihre Geräte ersetzen müssen, nur um an eine kompatible Stromquelle zu gelangen.

Dieses Netzteil ist der direkte Ersatz für Netzteile, die mit den folgenden StarTech.com-Produkten geliefert werden:

USB 3.0/eSATA 4-Schacht 3,5 inch SATA III-Festplattengehäuse (S3540BU33E)

Externes 4-Schacht 3,5 inch SATA / SAS-Festplattengehäuse für Rackeinbau (1U) (SAT35401U)

4-Schacht eSATA USB 3.0 auf SATA-Festplatten-Dockingstation (SATDOCK4U3E)

Frei stehende 4-Schacht USB 3.0 eSATA auf SATA 1:3 Festplatten-Kopierstation (SATDOCK4U3RE)

USB 3.0 auf 4-Schacht-SATA 6 Gbit/s Festplatten-Dockingstation (SDOCK4U33)

Das SVA12DN4NEUA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Ersetzen Sie einen verlorenen oder defekten Netzadapter
- Halten Sie einen zusätzlichen Netzadapter bereit für geschäftskritische Geräte
- Nutzen Sie einen einzelnen Netzadapter auf Ihren Reisen in verschiedene Regionen

## Merkmale

- Unterstützt zahlreiche Geräte, die 12 Volt und 6,5 A Strom (oder weniger) sowie einen DIN-Hohlstecker benötigen
- Reduziert die Ausfallzeit bei Problemen, indem Sie ein Ersatznetzteil bereithalten

---

### Strom

	Garantiebestimmungen 2 Years	
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC	
Ausgangsspannung	12V DC	
Ausgangsstrom	6.5 A	
Steckertyp	4-pin DIN	
Stromverbrauch	78	

---

### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)	
Lagertemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)	
Feuchtigkeit	0 % ~ 80 % RH	

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz	
Produktlänge	5.1 in [13 cm]	
Produktbreite	2.2 in [57 mm]	



Produkthöhe 1.3 in [34 mm]

Produktgewicht 13.3 oz [378 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.4 in [13.7 cm]

Package Height 4.1 in [10.3 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 34.9 oz [988 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, AU)

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

